

KMDA 7272-1 FL Silence Placa de inducción con extractor integrado



- El TwoInOne más silencioso de Miele: motor Silence
- Mucho espacio: cuatro zonas de cocción redondas
- Regulación automática de los niveles de ventilador – Con@ctivity
- Manejo compacto por fila numérica: ComfortSelect Plus
- Instalación flexible: Plug & Play, recirculación de aire guiada o salida de aire



Código EAN: 4002516989325 / Número de material: 12970660 /
Número de material antiguo: 267272751B

General information	
Model identifier	KMDA 7272-1 FL Silence
Número de material del fabricante	12970660
EAN number	4002516989325
Clase	Silver
Tipo de instalación	
Placa de inducción con extractor integrado	•
Funciones	
Salida de aire guiada con accesorios opcionales	DFK-xxx,DMK 150-1
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	Salida de aire convertible recirculación
Recirculación de aire no guiada (instalación Plug&Play)	•
Diseño	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Sistema de extracción enrasado	•
Color de la rejilla de la cubierta	Negro
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número máximo de recipientes de cocción	4
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. del Booster en W	3000
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-190
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. del Booster en W	2100
3. zona/área de cocción	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. Booster en W	3000
4. zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-180
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. Booster en W	2100

KMDA 7272-1 FL Silence Placa de inducción con extractor integrado



Código EAN: 4002516989325 / Número de material: 12970660 /
Número de material antiguo: 267272751B

Confort de manejo	
Con@ctivity	•
Indicación digital de los niveles de potencia	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	0,8
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Motor ECO	•
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	10
Consumo energético anual en kW/año	31,3
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	10
Motor Silence	•
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	10
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	NA
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Salida de aire	
Potencia de extracción mín. (m³/h) según EN 61591	205
Potencia de extracción máx. (m³/h) según EN 61591	533
Potencia de extracción (m³/h) en el nivel Intensivo según EN 61591	606
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	41
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	64
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68
Presión sonora mín. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado

Código EAN: 4002516989325 / Número de material: 12970660 /

Número de material antiguo: 267272751B

En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	68,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	51,0
Nivel de presión acústica en nivel intensivo (dB(A) re 20 μPa) según EN 60704-2-13	54,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	54,0
Recirculación del aire	
Potencia de extracción mín. (m³/h) según EN 61591	160
Potencia de extracción máx. (m³/h) según EN 61591	475
En nivel Booster: potencia de extracción en m³/h según EN 61591	510
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	70,0
Presión sonora mín. (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	33,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	55,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	57,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	800
Medidas en mm (Alto)	200
Medidas en mm (Fondo)	520
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	200
Número de fases	3
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	15
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,50
Tensión en V	230


Placa de inducción con extractor integrado




Código EAN: 4002516989325 / Número de material: 12970660 /
Número de material antiguo: 26727275IB

Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6
Conductor neutro	Sí
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	Sí
Filtro de carbón activado DKF 35-P	•
Adaptador Plug&Play	•


KMDA 7272-1 FL Silence Placa de inducción con extractor integrado




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Placa de inducción con extractor integrado




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence Placa de inducción con extractor integrado




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence Placa de inducción con extractor integrado



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template