

KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado

800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación | SilenceMotor | Área de cocción flexible



- El TwoInOne más silencioso de Miele: motor Silence
- Mucho espacio: 4 amplias zonas de cocción, incl. 2 zonas Flex
- Regulación automática de los niveles de ventilador – Con@ctivity
- Manejo compacto por fila numérica: ComfortSelect Plus
- Instalación flexible: Plug & Play, recirculación de aire guiada o salida de aire



Código EAN: 4002516989424 / Número de material: 12970670 /

Número de material antiguo: 267473751B

General information	
Model identifier	KMDA 7473-1 FL Silence
Número de material del fabricante	12970670
EAN number	4002516989424
Gama	Gold
Tipo de instalación	
Placa de inducción con extractor integrado	•
Funciones	
Salida de aire guiada con accesorios opcionales	DFK-xxx,DMK 150-1
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Recirculación de aire no guiada (instalación Plug&Play)	•
Diseño	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Sistema de extracción enrasado	•
Montaje enrasado	•
Color de la rejilla de la cubierta	Acero inoxidable
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	4
Tipo	Zona de cocción Flex
Tamaño en mm	Ø 110-210
Potencia máx. en W	2100
Potencia máx. del Booster en W	3000
1. zona/área de cocción	
Posición	Izquierda
Tipo	Área de cocción Flex
Tamaño en mm	210x420
Potencia máx. en W	3000
Potencia máx. del Booster en W	3700
2. zona/área de cocción	
Posición	Derecha
Tipo	Zona de cocción Flex
Tamaño en mm	210x420
Potencia máx. en W	3000
Potencia máx. del Booster en W	3700
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Indicación digital de los niveles de potencia	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado

800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación| SilenceMotor | Área de cocción flexible



Código EAN: 4002516989424 / Número de material: 12970670 /

Número de material antiguo: 267473751B

Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•

Eficiencia

Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo preparado en W	0,8
Consumo de potencia modo preparado en red en W	2,0
Motor ECO	•
Tiempo hasta conex. auto. estado desconectado en min	10
Consumo energético anual en kW/año	31,3
Tiempo hasta conex. auto. stand-by en min	10
Motor Silence	•
Tiempo hasta conex. auto. modo preparado en red en min	10
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	NA
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A

Confort de mantenimiento

Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Limpieza rápida del interior de la campana extractora	•
Limpieza intensiva del interior de la campana extractora	•

Sistema de filtrado

Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
--	---

Salida de aire

Potencia de extracción mín. (m³/h) según EN 61591	205
Potencia de extracción máx. (m³/h) según EN 61591	533
Potencia de extracción (m³/h) en el nivel Intensivo según EN 61591	606
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	41
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	64
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68
Presión sonora mín. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	28,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	51,0
Nivel de presión acústica en nivel intensivo (dB(A) re 20 µPa) según EN 60704-2-13	54,0

Recirculación del aire

Potencia de extracción mín. (m³/h) según EN 61591	160
---	-----

KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado

800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación| SilenceMotor | Área de cocción flexible



Código EAN: 4002516989424 / Número de material: 12970670 /

Número de material antiguo: 267473751B

Potencia de extracción máx. (m³/h) según EN 61591	475
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	510
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
Presión sonora mín. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	33,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	55,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	57,0

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Conexión para interruptor de contacto de ventana	•

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)	800
Medidas en mm (Alto)	200
Medidas en mm (Fondo)	520
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	200
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	15
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,50
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6


Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
Filtro de carbón activado DKF 35-P	•
Adaptador Plug&Play	•


KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado


800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación | SilenceMotor | Área de cocción flexible




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado


800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación | SilenceMotor | Área de cocción flexible




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado




800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación | SilenceMotor | Área de cocción flexible



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR,
Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence

Placa de inducción con extractor integrado


800 mm | Modo salida de aire al exterior y recirculación | SilenceMotor | Área de cocción flexible




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options