

DAG 2950

Campana extractora con panel de cristal integrado

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light



- Diseño de cocina individual: totalmente integrado con 862 mm cm de ancho
- Manejo sencillo gracias a las teclas integradas en el panel de cristal de fácil acceso.
- Control intuitivo de la iluminación con Tap2Light
- Guarda 10 kg de libros, especias y otros utensilios a ambos lados de la campana extractora
- DynamicWhite – perfecta armonización de la temperatura de color con otras fuentes de luz



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /

Número de material antiguo: 28G2950BIB

General information	
Nombre del modelo	DAG 2950
Número de material del fabricante	13140380
Número EAN	4002517045570
Gama	Silver
Tipo de instalación	
Campana extractora con panel de cristal integrado	•
Diseño constructivo	
Color del aparato	Negro Obsidian
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 150, DUU 151
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 11-P
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo táctil	•
Manejo	Manejo Touch on Glass
Niveles Booster	1
Tiempo de funcionamiento posterior 10 min	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	54,4
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	2
Iluminación	
Número x W	1 x 7,1 W
Nivel de iluminación en lx	275 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
DynamicWhite	2,70 – 6,00
Tap2Light	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	240
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	325
Potencia de extracción en el nivel 3 (m³/h) según EN 61591	435
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	720

DAG 2950

Campana extractora con panel de cristal integrado

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /

Número de material antiguo: 28G2950BIB

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	54,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	61,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	72,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	34,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	47,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	58,0
Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	210
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	320
Potencia de extracción en el nivel 3 (m ³ /h) según EN 61591	445
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m ³ /h) según EN 61591	600
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	54,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	77,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	49,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	63,0
Seguridad	
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Medidas del cuerpo de la campana (An x Al x Fo) en mm	862 x 338 x 310
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	338
Altura total para campanas extractoras en modo recirculación de aire en mm	338
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	338
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	338
Ancho del cuerpo de la campana en mm	862
Alto del cuerpo de la campana en mm	338

DAG 2950

Campana extractora con panel de cristal integrado

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light



Código EAN: 4002517045570 / Número de material: 13140380 /

Número de material antiguo: 28G2950BIB

Peso neto en kg	14,3
Fondo del cuerpo de la campana en mm	310
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	450
Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador ≤ 4,5 kW) en mm	650
Potencia nominal total en kW	0,27
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•

DAG 2950

Campana extractora con panel de cristal integrado

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Táctil | DynamicWhite | Tap2Light

