

PUR 98 D

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 898 mm de largura
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar

Código EAN: 4002516239826 / Número de material: 11275060 /
Número de material antigo: 28410857BR

Informações gerais	
Designação do modelo	PUR 98 D
N.º de mat. do fabricante	11275060
Número EAN	4002516239826
Gama	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUI 32
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
Níveis Booster	1
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	500 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão em CFM no nível Booster	507
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	970
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1270
Altura total da circulação de ar mín. em mm	1030
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1340
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	610
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	70
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	660
Peso líquido em kg	34,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	598
Ligação fixa	•
Potência máxima instalada em kW	0,36

PUR 98 D

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516239826 / Número de material: 11275060 /

Número de material antigo: 28410857BR

Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência em Hz	60

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•


Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno	•
----------------------	---

PUR 98 D

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



PUR 98 D (Installation drawing) – USA/CDN