

DA 3486

Exaustor de pala extensível de 30 polegadas
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.




- Design elegante: pala plana com 757 mm de largura
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar

Código EAN: 4002516239840 / Número de material: 11275080 /
Número de material antigo: 28348655BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 3486
N.º de mat. do fabricante	11275080
Número EAN	4002516239840
Gama	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF13-900
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	320 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão em CFM no nível Booster	483
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	757
Altura do corpo do exaustor em mm	34
Peso líquido em kg	13,5
Profundidade do corpo do exaustor em mm	275
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,35
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência em Hz	60
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150

DA 3486

Exaustor de pala extensível de 30 polegadas
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 3480, DA 3486 (Installation drawing) VG USA