

DA 6881

Exaustor de bancada Downdraft de 30 polegadas

Opcionalmente com ventilador externo ou interno para máxima flexibilidade.



- Design marcante – chaminé extensível com largura 762 mm 762 mm.
- Prático – 15 minutos de funcionamento suplementar automático
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar
- Para melhor funcionamento – Acessórios de ventilação

Código EAN: 4002516271307 / Número de material: 11275090 /

Número de material antigo: 28688150BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 6881
N.º de mat. do fabricante	11275090
Número EAN	4002516271307
Gama	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de bancada Downdraft	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 2900-900
Filtro de carvão ativo especial	DKF18-900
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
Tempo de funcionamento suplementar 15 min.	•
Hood in Motion	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1x6W
Intensidade da luz em Lx	280 lx
Temperatura da cor em K	4000 Kelvin
Saída de ar	
Potência de exaustão em CFM no nível Booster	240
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	1052
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1052
Altura total da circulação de ar mín. em mm	1052
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1052
Largura do corpo do exaustor em mm	762
Altura do corpo do exaustor em mm	646
Peso líquido em kg	23,5
Profundidade do corpo do exaustor em mm	120
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,34
Tensão em V	127
Fusível em A	10

DA 6881

Exaustor de bancada Downdraft de 30 polegadas

Opcionalmente com ventilador externo ou interno para máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516271307 / Número de material: 11275090 /


Número de material antigo: 28688150BR

Número de fases	1
Frequência em Hz	60
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima, atrás, lateral, em baixo	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•


DA 6881

Exaustor de bancada Downdraft de 30 polegadas


Opcionalmente com ventilador externo ou interno para máxima flexibilidade.



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)