

DA 2390

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 884 mm de largura
- Compacto – adequado p/móveis sup.estreitos a partir de 30cm prof.
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover

Código EAN: 4002516239857 / Número de material: 11275100 /

Número de material antigo: 28239055BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 2390
N.º de mat. do fabricante	11275100
Número EAN	4002516239857
Gama	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 19-P
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
Níveis Booster	1
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	500 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão em CFM no nível Booster	489
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	610
Largura do corpo do exaustor em mm	884
Altura do corpo do exaustor em mm	63
Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	660
Peso líquido em kg	13,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	297
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,36
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1

DA 2390

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516239857 / Número de material: 11275100 /

Número de material antigo: 28239055BR

Frequência em Hz 60

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm

150

Acessórios fornecidos


Válvula antirretorno

•

DA 2390

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA2390 (Installation drawing) – US