

DAR 1250

Exaustor de parede

para a combinação perfeita com Range Cooker ou Range Top.



- Design profissional – exaustor em inox com 1218 mm de largura
- Iluminação perfeita – Luz ClearView LED
- Adequado para máquina de lavar louça- 4 filtros de gorduras em aço inoxidável de alta qualidade
- Limpeza simples e segura – CleanCover Miele
- Sensor de temperatura – protecção contra sobreaquecimento


Código EAN: 4002516239871 / Número de material: 11275140 /
Número de material antigo: 28125050BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DAR 1250
N.º de mat. do fabricante	11275140
Número EAN	4002516239871
Classe de marketing	Prestige
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Acessórios necessários	
Ventilador	•
Cobertura de chaminé	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Funcionamento externo	•
Conforto de utilização	
Botão rotativo	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Sensor de temperatura	•
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Calha colectora de gordura adequada para máquina de lavar louça	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros deflectores em aço inox adequados para lavagem na máquina de lavar louça	4
Iluminação	
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Opção ventilador (não incl.)	
DRIB XXL interno, potência do ventilador em m3/h	1869
DREB XXL externo, potência do ventilador em m3/h	1869
Saída de ar	
Potência de exaustão e valores de ruído	Valores sob pedido
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	1218
Largura do corpo do exaustor em polegadas	47 15/16
Altura do corpo do exaustor em mm	457
Profundidade do corpo do exaustor em mm	611
Peso líquido em kg	48,0
Comprimento do cabo elétrico em m	0,8
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,81
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	250
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAR 1250

Exaustor de parede

para a combinação perfeita com Range Cooker ou Range Top.



DAR1250 (Installations drawing)