

KM 7464 FR

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- Com 626 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516311072 / Número de material: 11276370 /
Número de material antigo: 26746400BR

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7464 FR
N.º de mat. do fabricante	11276370
Número EAN	4002516311072
Classe de marketing	Gold
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2000
Booster em W	2800
TwinBooster em W	3500
1.ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência máx. em W	1750
Potência TwinBooster máx. em W	2800
2.ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	1600
Potência máx. em W	1300
3.ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência TwinBooster máx. em W	7000
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	626
Dimensões em mm (altura)	52
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45

KM 7464 FR

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.




Código EAN: 4002516311072 / Número de material: 11276370 /
Número de material antigo: 26746400BR

Peso em kg	11
Potência máxima instalada em kW	7,00
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	220
Frequência em Hz	60

KM 7464 FR

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)