

## KM 7575 FR

Placa de indução independente do forno  
com 3 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- 6 zonas de cozinhar incluindo 3 potentes áreas de cozinhar PowerFlex
- Com 806 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516310587 / Número de material: 11276510 /  
Número de material antigo: 26757500BR

| Informações gerais                         |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Designação do modelo                       | KM 7575 FR                 |
| N.º de mat. do fabricante                  | 11276510                   |
| Número EAN                                 | 4002516310587              |
| Classe de marketing                        | Gold                       |
| Tipo de aquecimento                        |                            |
| Tipo de aquecimento                        | Indução                    |
| Tipo de construção                         |                            |
| Independente do fogão                      | •                          |
| Design                                     |                            |
| Elegante superfície vitrocerâmica          | •                          |
| Cor da vitrocerâmica                       | Preto                      |
| Moldura envolvente em aço inox             | •                          |
| Instalação sobre a bancada                 | •                          |
| Equipamento zonas de cozinhar              |                            |
| Número de zonas de cozinhar                | 6                          |
| Número de áreas de cozinhar                | 3                          |
| Número máximo de recipientes para cozinhar | 6                          |
| Zonas de cozinhar PowerFlex                |                            |
| Quantidade                                 | 6                          |
| Tipo                                       | Zona de cozinhar PowerFlex |
| Diâmetro em mm                             | Ø 150 – 230                |
| Potência em W                              | 2000                       |
| Booster em W                               | 2800                       |
| TwinBooster em W                           | 3500                       |
| 1.ª zona/área de cozinhar                  |                            |
| Posição                                    | Esquerda                   |
| Tipo                                       | Ponte PowerFlex            |
| Tamanho em mm                              | 230x390                    |
| Potência máx. em W                         | 3000                       |
| 2.ª zona/área de cozinhar                  |                            |
| Posição                                    | Posição centrada           |
| Tipo                                       | Ponte PowerFlex            |
| Tamanho em mm                              | 230x390                    |
| Potência TwinBooster máx. em W             | 7000                       |
| 3.ª zona/área de cozinhar                  |                            |
| Posição                                    | À direita                  |
| Tipo                                       | Ponte PowerFlex            |
| Tamanho em mm                              | 230x390                    |
| Potência TwinBooster máx. em W             | 7000                       |
| Conforto de utilização                     |                            |
| Comando através de teclas sensoras         | SmartSelect                |
| Miele@home                                 | •                          |
| Con@ctivity                                | •                          |
| Reconhecimento do recipiente e do tamanho  | •                          |
| Cor da indicação                           | Amarelo                    |
| Sistema automático                         | •                          |
| Reconhecimento de recipientes permanente   | •                          |

KM 7575 FR

Placa de indução independente do forno  
com 3 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



Código EAN: 4002516310587 / Número de material: 11276510 /  
Número de material antigo: 26757500BR

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Manter quente                                                   | • |
| Função Stop&Go                                                  | • |
| Função Recall                                                   | • |
| Temporizador                                                    | • |
| Desligar automático                                             | • |
| Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros) | • |

#### Conforto de manutenção

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Vitrocerâmica de limpeza fácil | • |
| Proteção para limpeza          | • |

#### Segurança

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Desativação de segurança              | • |
| Função de bloqueio                    | • |
| Bloqueio de funcionamento             | • |
| Ventilador de arrefecimento integrado | • |
| Proteção contra sobreaquecimento      | • |
| Indicação de calor residual           | • |

#### Caraterísticas técnicas

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dimensões em mm (largura)                                                     | 806    |
| Dimensões em mm (altura)                                                      | 52     |
| Dimensões em mm (profundidade)                                                | 526    |
| Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada      | 780 mm |
| Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada | 500 mm |
| Altura de montagem com caixa de ligação em mm                                 | 45     |
| Peso em kg                                                                    | 16     |
| Potência máxima instalada em kW                                               | 10,50  |
| Comprimento do cabo elétrico em m                                             | 1,4    |
| Tensão em V                                                                   | 220    |
| Frequência em Hz                                                              | 60     |

#### Acessórios fornecidos

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cabo de ligação | • |
|-----------------|---|

Placa de indução independente do forno  
com 3 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



KM 7575 FR (installation drawing)