


KM 7594 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência




- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- 5 Zonas de coz.inc. 4 áreas de coz. PowerFlex e zona de coz.de 28 cm
- Com 942 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516310730 / Número de material: 11276540 /
Número de material antigo: 26759400BR

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7594 FR
N.º de mat. do fabricante	11276540
Número EAN	4002516310730
Classe de marketing	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Equipamento zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	5
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	5
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2000
Booster em W	2800
TwinBooster em W	3500
1.ª zona/área de cozinhar	
Posição	Esquerda
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência TwinBooster máx. em W	7000
2.ª zona/área de cozinhar	
Posição	Posição centrada
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 180-280
3.ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência TwinBooster máx. em W	7000
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Manter quente	•

KM 7594 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência




Código EAN: 4002516310730 / Número de material: 11276540 /
Número de material antigo: 26759400BR

Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	942
Dimensões em mm (altura)	52
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	916 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Peso em kg	16
Potência máxima instalada em kW	10,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	220
Frequência em Hz	60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•

KM 7594 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



KM 7594 FR (Installation drawing)