

KWT 6322 UG

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada

Com FlexiFrame e Push2open para maior flexibilidade e design de qualidade.



- Armazenamento paralelo de vinho através de zonas de temperatura separadas
- Eliminação de odores no frigorífico graças ao filtro Active AirClean
- A sua garrafeira enquadra-se perfeitamente no ambiente: Iluminação LED
- Proteção ideal do vinho por filtro UV na frente de vidro escurecida
- Conservação segura do vinho nas prateleiras amovíveis

Código EAN: 4002516248606 / Número de material: 11373310 /

Número de material antigo: 36632200BR

Informações gerais	
Designação do modelo	KWT 6322 UG
N.º de mat. do fabricante	11373310
Número EAN	4002516248606
Classe de marketing	Diamond
Categoria do aparelho	
Garrafeira	•
Tipo de construção	
Aparelho de encastrar	•
Aparelho de encastrar por baixo da bancada	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Cor da frente	Porta/pega de vidro fumado
Iluminação da garrafeira	Iluminação LED
Conforto de utilização	
DynaCool	•
SoftClose	•
Filtro Active AirClean	•
Número total de prateleiras	5
Número de grelhas	4
Número de grelhas FlexiFrame	3
NoteBoard	Sim
Armazenamento com pouca vibração	•
Comando	
Conceito de utilização	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Intervalo de temp. mín. ajustável em °C	5
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme sonoro da porta	•
Alarme acústico de temperatura	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	600
Largura máx. do nicho em mm	600
Altura máx. do nicho em mm	820
Altura máx. do nicho em mm	870
Profundidade do nicho em mm	580
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	817
Profundidade do aparelho em mm	575
Peso em kg	47,0
Classe climática	SN-ST
Zona para vinhos em l	94
De qual zona despenda em l	94
Quantidade de garrafas de Bordeaux de 0,75 l	34 frascos

KWT 6322 UG

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada

Com FlexiFrame e Push2open para maior flexibilidade e design de qualidade.



Código EAN: 4002516248606 / Número de material: 11373310 /


Número de material antigo: 36632200BR

Consumo de energia em miliamperes (mA)	800
Tensão em V	220
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0


KWT 6322 UG

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada


Com FlexiFrame e Push2open para maior flexibilidade e design de qualidade.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)