


G 7156 SCVi XXL

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

43 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | AutoOpen



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia
- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Os melhores resultados em menos de uma hora, QuickIntenseWash
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele
- Graças à pré-seleção de início, pode definir uma hora de início para o ciclo de lavagem com até 24 horas de antecedência

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

Código EAN: 4002516410607 / Número de material: 11721020 /


Número de material antigo: 21715662BR

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7156 SCVi XXL
N.º de mat. do fabricante	11721020
Número EAN	4002516410607
Gama	Gold
Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Aço inoxidável
Versão do painel	Painel completamente integrado
Tipo de comando	Botão seletor de programas
Visor	Visor de texto claro de 1 linha
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW	45
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	Ótico e acústico
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência	
Emissão de ruídos em dB(A)	45
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
ENERGY STAR® Most Efficient	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Sistema descalcificador de água	Descalcificador de água uni. até 70 °dH, Consumo económico de sal, Brilliant GlassCare
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•
Higiene	•
Rinse & Hold	•

G 7156 SCVi XXL

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

43 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | AutoOpen



Código EAN: 4002516410607 / Número de material: 11721020 /

Número de material antigo: 21715662BR

Opções de lavagem

IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•

Configuração dos cestos

Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	2
Configuração dos cestos	ExtraComfort

Segurança

Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Info Higiene	•

Caraterísticas técnicas

Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	855
Altura do nicho máxima em mm	920
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	855
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	120,5
Peso líquido em kg	48,0
Potência máxima instalada em kW	1,50
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	60
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,20
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	10,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	14,0

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua	☐☐☐☐, deutsch, english (US), français, português, español
--	---