

DGC 7870

Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.



- Grande visor tátil com sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Resultados perfeitos: tecnologia a vapor DualSteam
- Crocante por fora, suculento por dentro: Cozinhar Combi
- Miele@home: aparelho conectável por Wi-Fi + Mix & Match da Miele
- Fácil limpeza: interior em aço inoxidável com PerfectClean

Código EAN: 4002516441205 / Número de material: 11788400 /
Número de material antigo: 23787042BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DGC 7870
N.º de mat. do fabricante	11788400
Número EAN	4002516441205
Classe de marketing	Diamond
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Forno a vapor combinado	•
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno a vapor combinado	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Sensor de clima	•
Regulação individual da humidade ao cozinhar Combi	•
Cozinhar um menu sem transferência de sabor	•
Mix & Match da Miele	•
Sonda de temperatura	Com fios
Programas automáticos com adaptação individual	•
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar a vapor	•
Cozinhar Combi	•
Cozinhar Combi com Ar quente plus	•
Cozinhar Combi com Ar quente Plus	•
Cozinhar Combi com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar Combi com Grill total	•
Cozinhar combi com Grill total	•
AirFry	•
Sous-vide	•
Aquecimento intensivo	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Modos de funcionamento com grill	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Bolos especial	•
Descongelar	•
Assar Gourmet	•
Aquecer	•
Aquecer pratos	•
Programas automáticos	•

DGC 7870

Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.



Código EAN: 4002516441205 / Número de material: 11788400 /

Número de material antigo: 23787042BR

Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
Texto claro no painel de comandos	•
Sensor de aproximação MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Painel elevatório motorizado	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Cozinhar a vapor até 3 níveis em simultâneo	•
Cozinhar um menu automático	•
Redução de vapor antes do fim do processo de confeção	•
Sinais polifónicos	•
Funções de tempo	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Superfície de aço inoxidável/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inoxidável com estrutura texturada e PerfectClean	•
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean	•
Resistência do Grill rebatível	•
Gerador de vapor externo	•
Programas de manutenção	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de manutenção Lavagem	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Fecho de encaixe rápido para grelhas laterais	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•

DGC 7870

Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.

Código EAN: 4002516441205 / Número de material: 11788400 /

Número de material antigo: 23787042BR

Tec. vapor/Abastecimento água	
DualSteam	•
Volume do reservatório de água da rede em l	1,4
Reservatório de água de rede atrás do painel elevatório	•
Reservatório de saída de água oculto	•
DirectWater	Não
Filtro da descarga	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Sistema de arrefecimento do vapor	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	48,0
Número de níveis de encaixe	3
Dimensões do dispositivo (L x A x P) em mm	757 x 479 x 573
Marcação dos níveis de encaixe	•
Batente da porta	Parte inferior
Iluminação do interior do forno	BrilliantLight
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas do forno em °F (°C)	85-450 °F (30-230 °C)
Dimensões do nicho (L x A x P) em mm	724-724 x 470-472 x 610
Largura do nicho mín. em mm	724
Largura do nicho máx. em mm	724
Altura do nicho mín. em mm	470
Altura do nicho máx. em mm	472
Profundidade do nicho em mm	610
Peso em kg	11,1
Potência máxima instalada em kW	3,15
Tensão em V	220
Frequência em Hz	60
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Substituir lâmpada	Assistência técnica
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean HBRR 71	1
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Recipiente para cozinhar a vapor perfurado em aço inoxidável	2
Recipiente para cozinhar a vapor não perfurado em aço inoxidável	1
Pastilhas de descalcificação	2

DGC 7870

Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




Código EAN: 4002516441205 / Número de material: 11788400 /
Número de material antigo: 23787042BR


Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □ □□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGC 7870


Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




installation 30 inch Proud BM30, installation drawing, NA




H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x70 BM, DGC 7xxx, EBA 78xx, H 7xxx Combi, Install drawing, Flush inset, NA




H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC 7x7x, H 7xxx Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x70 BM, H 6x00 BM + EBA 6808, ESW 6x85, DGC7x7x, EBA7848, H7xxx, ESW7x70 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x70 BM, ESW 6x85, DGC7xxx, H7x7x, ESW 7x70 Combi, Installation drawing, Flush inset, Flush inset, NA




H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7xxx, H7x70, ESW 7x80 Combi, Installation drawing, Flush inset, Flush inset, NA



(H 6560 B, H 6x60 BP) + EBA6808; H 6x70, ESW 6x80, H7xxx, EBA7868, ESW7x80 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP, DGC7xxx, H 7xxx, ESW7x80 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x70 BM, ESW 6x85, DGC7x7x, H7x7x, Exx7x70 Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA

DGC 7870


Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7x7x, H7x7x, ESW7x80
Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 656x, H 6x60, DGC686x+EBA 6808, H 6x70, DGC
676x, DGC7x7x. EBA7868, H 7xxx, Fitti Combi, Install
drawi, Flush inset, NA




H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC7x7x, H7xxx
Fitting Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x60 B/BP, DGC 686x AM+ EBA 6808; H 6x70 BM,
ESW 6x80, DGC 676x, DGC 7x7x, EBA 7868,
ESW7x780, Installation drawing, NA




H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP,
DGC7xxx, H7xxxBM/BMX/BP/BPX, H2x80BP,
ESW7x80, Installation drawing, NA




H 6x60 B/BP, DGC 686x AM, EBA 6808; H 6x70 BM,
DGC 676x, DGC7xxx, H7xxxBP, EBA7868 Installation
drawing, Flush inset, NA



(H6560 B, H6x60 BP, DGC686x AM) + EBA6808,
H6x70 BM, DGC676x, ESW6x80, DGC7xxx, EBA7868,
H7xxxBP, ESW7x80, NA




H6560B + EBA6808, H6x60BP + EBA6808,
H6x70BM, DGC7xxx+EBA7484, H7xxx+EBA7686,
Combi, Installation drawing, Proud, NA




H 6x80 BP, H 6x70 BM, H 6x80-2BP, DGC7x7x,
H7x70BM, H7x80BPX, Combi, Installation drawing,
Proud, NA

DGC 7870


Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




H6x70BM, ESW6x85, DGC7x7x, H7x70BM, ESW7x70, EVS7670, Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset, NA




H6x70BM, ESW6x80, DGC7x7x(X), H7x70BM, ESW7x80, Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset, NA




(H6560B, H6x60BP)+EBA6808, H6x70BM, ESW6x80, H7x6xBP+EBA7868, H7x70BM(X), ESW7x80, Combi, Proud, Flush inset, NA




H6x80(2)BP, H6x70BM, ESW6x80, DGC7x7x(X), H7x70BM(X), H7x80BP, ESW7x80, Combi, Installation drawing, Proud, Flush inset,




H6x70BM, ESW6x85, DGC7x7x, H7x70BMX, ESW7x70, EVS7x70, Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA




H 6x70 BM, ESW 6x80, DGC7x70X, H7x70BM, ESW7x80, Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA



(H6560B, H6x60BP, DGC686xAM)+EBA6808, H6x70BM, DGC676x, DGC7x70, H7x6xBP+EBA7868, Fitting Combi, Installation, Proud, NA






H6x80BP, H6x70BM, H6x80-2BP, DGC7x7x, H7x70BM, H2x80BP, H7x80BP(X), Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA



(H6560B, H6x60BP, DGC686xAM)+EBA6808; H6x70BM, ESW6x80, DGC676x, NA7000 Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

DGC 7870


Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




H 6x80 BP, H 6x70 BM, ESW 6x80, H 6x80-2BP,
NA7000 Fitting Combi, Installation drawing, Proud, NA

(H6560B, H6x60BP, DGC686xAM) + EBA6808;
H6x70BM, DGC676x, NA7000, Fitting Combi wide front,
Installation drawing, Proud


(H6560 B, H6x60 BP, DGC686x AM) + EBA6808,
H6x70 BM, DGC676x, ESW6x80, NA7000 Fitting
Combi w. front, drawing, Proud, NA




side view 30 inch Proud DGC30 XL, installation
drawing, NA




installation 30 inch Proud DGC30 XL, installation
drawing, NA




side view, 30 inch Flush inset DGC30_XL, installation
drawing, NA



installation 30 inch Flush inset DGC30 XL, installation
drawing, NA




DGC7x0(X), H7x6xBP+EBA7848, side view, 30 Zoll,
Flush inset, combi, XL, 650S




DGC7x7(X), H7x8(X)BP, side view, 30 Zoll, Flush inset,
combi, XL, 650

DGC 7870


Forno a vapor combinado compacto com uma largura de 30 pol.
para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x7x(X), H7x70BM(X), H7x40BM+EBA7848, ESW7x80, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, 450S




DGC7xxx(X), H7x6x+EBA7868, side view, 30 Zoll, Proud, combi, XL; 650S




DGC7xxx, H2x80BP, H7x8xBP(X), side view, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650



Handle DGC74xx, DGC76xx, DGC78xx, PureLine - NA7000 - Installation drawing



Swivel range Flush inset DGC 30 inch, installation drawing, NA



swivel range 30 inch Proud DGC, installation drawing, NA