

ESW 7680

Gaveta aquecedora com 30 pol. de largura e 10 13/16 pol. de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.



- Sabor inigualável: cozinhar a baixas temperaturas
- Sempre a temperatura correta: quatro modos de funcionamento
- Confortável e simples: comando tátil e Miele@home
- Fácil abertura da gaveta: Push2open
- Segurança acima de tudo: função Timer com desativação automática

Código EAN: 4002516567653 / Número de material: 11788740 /
Número de material antigo: 30768020BR

Informações gerais	
Designação do modelo	ESW 7680
N.º de mat. do fabricante	11788740
Número EAN	4002516567653
Construção e design	
PureLine	•
VitroLine	•
Cor	Preto obsidiana
ArtLine	•
Sem puxador	•
Tipo e design do aparelho	
Gaveta aquecedora Gourmet	•
Programas	
Aquecer chávenas	•
Aquecer pratos	•
Vantagens	
Pré-aquecer louça	•
Manter alimentos quentes	•
Resultados perfeitos com baixas temperaturas	•
Manter alimentos quentes	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Régua de comando com teclas sensoras	•
Calhas telescópicas	•
Régua de comando com inscrição de texto claro	•
Push2open	•
Programação Stop	•
Timer	•
Programas de Sabbath e Yomtov	•
Conforto de manutenção	
Régua de comando à face	•
Segurança	
Frente fria	•
Revestimento antiderrapante	•
Desativação de segurança	•
Gaveta de acessórios	
Capacidade	Serviços para 12 pessoas
Caraterísticas técnicas	
Temperatura em °F (°C)	105-185 (40-85)
Largura do aparelho em mm	757
Altura do aparelho em mm	275
Profundidade do aparelho em mm	608
Potência máxima instalada em kW	1,12
Tensão em V	127
Frequência em Hz	60
Fusível em A	16
Número de fases	1

ESW 7680

Gaveta aquecedora com 30 pol. de largura e 10 13/16 pol. de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.



Código EAN: 4002516567653 / Número de material: 11788740 /
Número de material antigo: 30768020BR


Altura interior útil em mm	170
Cabo de alimentação com ficha	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	2,0

Acessórios fornecidos


Revestimento antiderrapante	1
Grelha para maior capacidade	1

ESW 7680


Gaveta aquecedora com 30 pol. de largura e 10 13/16 pol. de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.




side view 30 inch Flush inset ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset wide front ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset wide front ESW30, installation drawing, NA




side view 30 inch Proud ESW30, installation drawing, NA



installation 30 inch Proud ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Proud wide front ESW30, installation drawing, NA




installation 30 inch Proud ESW30, installation drawing, NA

ESW 7680

Gaveta aquecedora com 30 pol. de largura e 10 13/16 pol. de altura para pré-aquecer louça, manter alimentos quentes e cozinhar a baixas temperaturas.



installation 30 inch Proud wide front ESW30, installation drawing, NA



DGC 6x00-1 + EBA 6808, ESW 6x80, DGC 7x4x, EBA7848, ESW 7x8x Combi, Installation drawing, Flush inset, NA