

EVS 7670

Gaveta de vácuo s/puxador c/largura de 30 pol. e altura de 9 3/16 pol. para selagem profissional de alimentos a vácuo.



- Frescos durante mais tempo: armazenamento e divisão de alimentos em porções
- Resultados com sabor intenso: marinar alimentos
- Preparação de alimentos para cozinhar em Sous-vide
- Operação simples: comando tátil e calhas telescópicas
- Fácil abertura da gaveta: Push2open

Código EAN: 4002516551775 / Número de material: 11788780 /
Número de material antigo: 30767022BR

Informações gerais	
Designação do modelo	EVS 7670
N.º de mat. do fabricante	11788780
Número EAN	4002516551775
Construção e design	
VitroLine	•
Cor	Preto obsidiana
ArtLine	•
Sem puxador	•
Tipo e design do aparelho	
Gaveta de vácuo	•
Programas	
Embalar a vácuo	•
Vantagens	
Marinar alimentos	•
Vantagens de consumo e variedade de aplicações	
Embalar a vácuo alimentos	•
Embalar a vácuo líquidos	•
Embalar a vácuo recipientes	•
Prolongar a validade dos alimentos	•
Preparar alimentos para cozinhar em Sous-vide	•
Marinar alimentos	•
Dividir alimentos em porções	•
Selar novamente a embalagem original	•
Selar novamente os frascos	•
Conforto de utilização	
Compartimento de arrumação	•
Régua de comando com teclas sensoras	•
Calhas telescópicas	•
Régua de comando com inscrição de texto claro	•
Push2open	•
Funções de tempo	•
Programação Stop	•
Intens. vácuo mín. em níveis	1
Intens. vácuo máx. em níveis	3
Indicação da intensidade de vácuo através do LED	•
Intens. vácuo em níveis mín. para recip. externos	1
Intens. vácuo em níveis máx. para recip. externos	3
Indicação da intensidade de vácuo através do LED para recipientes externos	•
Indicação da duração da selagem através do LED	•
Timer	•
Regulações da duração da selagem	1 - 3
Função de paragem	•
Tecnologia de vácuo	
Câmara de vácuo em aço inox	•
Conforto de manutenção	
Régua de comando à face	•

EVS 7670

Gaveta de vácuo s/puxador c/largura de de 30 pol. e altura de 9 3/16 pol.
para selagem profissional de alimentos a vácuo.



Código EAN: 4002516551775 / Número de material: 11788780 /

Número de material antigo: 30767022BR

Indicação da desumidificação da bomba de vácuo	•
Barra de selagem intercambiável	•

Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---


Caraterísticas técnicas

Temperatura em °F (°C)	105-185 (40-85)
Largura do aparelho em mm	757
Altura do aparelho em mm	248
Capacidade em l	8,0
Profundidade do aparelho em mm	570
Capacidade da bomba em m³/h	4
Tamanho mínimo do saco em mm	250
Potência máxima instalada em kW	0,52
Tamanho máximo do saco em mm	350
Tensão em V	127
Frequência em Hz	60
Fusível em A	10
Número de fases	1
Altura interior útil em mm	80
Cabo de alimentação com ficha	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,8


Acessórios fornecidos

Adaptador para recipientes de vácuo	1
Suporte para sacos	1


Gaveta de vácuo s/puxador c/largura de de 30 pol. e altura de 9 3/16 pol. para selagem profissional de alimentos a vácuo.



H 6x00 BM + EBA 6808, ESW 6x85, H 7xxx, ESW7x70, EBA7848 EVS 7670 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x00 BM + EBA 6808, ESW 6x85, DGC 6x00-1 + EBA 6808, DGC7xxx, EBA7848, H7xxx, Exx7x70 Install drawing. Flush inset. NA




Technical drawing of a mechanical part with dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a main view and three circular detail views. Dimensions are as follows:

- Top horizontal dimension: 7/8 / 15/16" (22' / 23,3' mm)
- Top vertical dimension: 1/4" (6,8 mm)
- Left vertical dimension: 9 3/4" (248 mm)
- Internal horizontal dimension: 17 11/16" (448,7 mm)
- Internal vertical dimension: 22 5/16" (567 mm)
- Bottom horizontal dimension: 21 9/16" (548 mm)
- Bottom vertical dimension: 23 3/4" (598 mm)
- Detail view 1 (top left): 13 1/8" (333 mm)
- Detail view 2 (top right): 3/16" (4 mm) and 1/8" (3 mm)
- Detail view 3 (bottom right): 7/16" (11 mm)
- Internal horizontal dimension (right): 4 3/8" (111,5 mm)
- Internal vertical dimension (right): 17 15/16" (455,5 mm)
- Internal vertical dimension (bottom right): 9 3/16" (234 mm)


DGC 6x00-1, + EBA 6808, ESW 6x85,
DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Combi,
Installation drawing, Proud, NA



H 6x00 BM + EBA 6808, ESW 6x85, H7x40BM,
ESW7x70, EVS7670, Combi, Installation drawing, Proud,
NA




H 6x00 BM + EBA 6808, ESW 6x85,
H7x40BM+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation
Combi, Installation drawing, Proud, NA



DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation,
30 Zoll, Flush inset, combi, XL

EVS 7670

Gaveta de vácuo s/puxador c/largura de de 30 pol. e altura de 9 3/16 pol.
para selagem profissional de alimentos a vácuu.



DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation,
30 Zoll, Proud, combi, XL,