

H 7880 BP

Fornos com 30 polegadas de largura
em design combinável com sonda sem fios.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Equipamento de limpeza pirolítica& PyroFit: para uma limpeza fácil
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl

Código EAN: 4002516526957 / Número de material: 11788890 /
Número de material antigo: 22788045BR

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7880 BP
N.º de mat. do fabricante	11788890
Número EAN	4002516526957
Classe de marketing	Diamond
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Sonda de temperatura	Sonda de temperatura sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Modos de funcionamento com grill	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Descongela	•
Programas automáticos	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Sensor de aproximação MotionReact	•
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Pega rotativa ergonómica	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis em termos de tempo	•

H 7880 BP

Fornos com 30 polegadas de largura
em design combinável com sonda sem fios.



Código EAN: 4002516526957 / Número de material: 11788890 /
Número de material antigo: 22788045BR

Sinais polifônicos	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeitura	•
Indicação da temperatura real	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
DirectWater	•
Eficiência	
Utilização do calor residual automática	•
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	130
Número de níveis de encaixe	6
Marcação dos níveis de encaixe	•
Ficha	4 polos sem ficha
Iluminação no interior do forno	2 focos de halogéneo
Ventilador de ar quente TwinPower	•
Temperaturas em °F (°C)	85-575 (30-300)
Largura do nicho mín. em mm	724
Altura do nicho mín. em mm	718
Profundidade do nicho em mm	610
Peso em kg	82,0
Potência máxima instalada em kW	6,70
Tensão em V	220
Frequência em Hz	60
Fusível em A	30
Número de fases	2

H 7880 BP

Fornos com 30 polegadas de largura
em design combinável com sonda sem fios.



Código EAN: 4002516526957 / Número de material: 11788890 /

Número de material antigo: 22788045BR

Comprimento do cabo de alimentação em m 1,70

Acessórios fornecidos

Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry com PerfectClean HBBL 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	2
Grelha para bolos e assados PyroFit com sistema de calhas	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Tabuleiro para grelhar e assar com PerfectClean	1


Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua


? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7880 BP


Fornos com 30 polegadas de largura
em design combinável com sonda sem fios.




side view 30 inch Flush inset, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset built-under, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset, installation drawing, NA




side view 30 inch Proud, installation drawing, NA



installation 30 inch Proud, installation drawing, NA



installation 30 inch Proud, installation drawing, NA



Handle 30" DGC73xx, DGC75xx, DGC77xx, H71xx, H75xx, H77xx, ContourLine – NA7000 - Installation drawing