

WCR860 WPS PWash&TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | M Touch | Dosagem automática | QuickPowerWash



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos*
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- M Touch: controlo simples através de toque ou movimento
- Dosagem precisa e automática de detergente com TwinDos®**
- QuickPowerWash garante resultados eficientes e rápidos em apenas 49 minutos***

* Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1/W2, a Miele testou modelos e componentes principais em 5.000 ciclos de lavagem (= 5 ciclos de lavagem por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

** Patente EP 2 784 205

*** Isto se aplica-se igualmente a todas as máquinas de lavar roupa Miele, que são capazes de reproduzir o processo e os parâmetros técnicos da máquina descritos na conclusão do relatório de teste WL 1110/18.

Código EAN: 4002516456841 / Número de material: 11790270 /

Número de material antigo: 11CR8606BR

Informações gerais	
Designação do modelo	WCR860 WPS PWash&TDos&9kg
N.º de mat. do fabricante	11790270
Número EAN	4002516456841
Classe de marketing	Diamond
Tipo de construção	
Possível formar coluna Lavar/Secar	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Batente da porta	À direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 Chrome Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1600
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Cromado
Versão do painel	Reto
Tipo de comando	Controlo tátil
Visor	MTouch
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Opção Nódos	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início do programa até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da sequência do programa	•
Assistente de lavagem	•
Textos de informação	•
Programas favoritos	•
Iluminação do tambor	LED
MultiLingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•

WCR860 WPS PWash&TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | M Touch | Dosagem automática | QuickPowerWash



Código EAN: 4002516456841 / Número de material: 11790270 /

Número de material antigo: 11CR8606BR

Smart Extras

Nível de enchimento

•

Consumption Dashboard

•

Notificações push

•

Smart Extras

MobileStart

•

AI Diagnostics

•

RemoteUpdate

•

Integração Smart Home

•

Eficiência

Estimativa de consumo

•

Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»

•

Sistema automático de quantidade

•

Contador do volume de água

•

Regulação de espuma

•

Motor DuraLife

•

Programas de lavagem

QuickPowerWash

•

Automático plus

•

Algodão

•

Fibras

•

Roupa delicada

•

Camisas

•

Sedas (lavagem manual)

•

Lã (lavagem manual)

•

Expresso 20

•

Roupa escura

•

Gangas

•

Outdoor

•

Impermeabilizar

•

Roupa de desporto

•

Calçado de desporto

•

Edredões de penas

•

Almofadas

•

Penas

•

Cortinados

•

Algodão Higiene

•

Limpeza da máquina

•

Algodão seta

•

Têxteis novos

•

Só enxaguagem

•

Goma

•

Despejo/Centrifugação

•

Extras para lavagem

SingleWash

•

Curto

•

Pré-lavagem extra

•

Pré-lavagem

•

WCR860 WPS PWash&TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | M Touch | Dosagem automática | QuickPowerWash



Código EAN: 4002516456841 / Número de material: 11790270 /

Número de material antigo: 11CR8606BR

Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
AllergoWash	•

Segurança	
Sistema antifugas	Waterproof-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•

Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	850 x 596 x 636
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	636
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1054
Profundidade do aparelho sem porta em mm	600
Peso em kg	96
Tensão em V	220
Fusível em A	10
Frequência em HZ	60
Potência máxima instalada em kW	2,10
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,60
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	2

Acessórios fornecidos	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•

Idiomas do visor disponíveis	
------------------------------	--


Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english (AU), english
 (CA), english (GB), english
 (US), suomi, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


WCR860 WPS PWash&TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:


A | 9 kg | 1600 r.p.m. | M Touch | Dosagem automática | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm