

H 7870 BM

Forno compacto com micro-ondas com 30 polegadas de largura em design combinável com programas automáticos e sonda de temperatura.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Limpeza fácil: interior com PerfectClean e estrutura texturada
- Resultados mais uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Pipocas num instante com a função Pipocas

Código EAN: 4002516526346 / Número de material: 11790760 /
Número de material antigo: 22787046BR

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7870 BM
N.º de mat. do fabricante	11790760
Número EAN	4002516526346
Classe de marketing	Diamond
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
VitroLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno compacto com micro-ondas	•
3 em 1	Forno, Micro-ondas, Forno + micro-ondas
Vantagens	
Quick & Gentle	•
Aquecimento rápido	•
Sonda de temperatura	Com cabo
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Aquecimento superior/inferior	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas com Ar quente Plus	•
Micro-ondas com Grill	•
Micro-ondas com Grelhar com circulação de ar	•
Micro-ondas com sistema automático para assar	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Aquecimento inferior	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Sensor de aproximação MotionReact	•
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•
Pega rotativa ergonómica	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Função Pipocas	•
Sinais polifónicos	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•

H 7870 BM

Forno compacto com micro-ondas com 30 polegadas de largura em design combinável com programas automáticos e sonda de temperatura.



Código EAN: 4002516526346 / Número de material: 11790760 /
Número de material antigo: 22787046BR

Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeitura	•
Indicação da temperatura real	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Sugestão de potência do micro-ondas	•
Quick MO	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Utilização do calor residual automática	•
Conforto de manutenção	
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	43
Número de níveis de encaixe	3
Dimensões do dispositivo (L x A x P) em mm	757 x 479 x 574
Ficha	4 polos sem ficha
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Temperaturas em °F (°C)	85-475 (30-250)
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em níveis de potência	1 - 7
Dimensões do nicho (L x A x P) em mm	724-724 x 470-472 x 610
Largura do nicho mín. em mm	724
Largura do nicho máx. em mm	724
Altura do nicho mín. em mm	470
Altura do nicho máx. em mm	472
Profundidade do nicho em mm	610
Peso em kg	46,0
Potência máxima instalada em kW	3,00
Tensão em V	220
Frequência em Hz	60
Fusível em A	16
Número de fases	2
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,60
Acessórios fornecidos	
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1

H 7870 BM

Forno compacto com micro-ondas com 30 polegadas de largura em design combinável com programas automáticos e sonda de temperatura.



Código EAN: 4002516526346 / Número de material: 11790760 /
Número de material antigo: 22787046BR

Sonda de temperatura com cabo	1
Tabuleiro de vidro	2


Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua


[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

H 7870 BM


Forno compacto com micro-ondas com 30 polegadas de largura em design combinável com programas automáticos e sonda de temperatura.




installation 30 inch Flush inset BM30, installation drawing, NA



installation 30 inch Flush inset BM30, installation drawing, NA



installation 30 inch Proud BM30, installation drawing, NA



installation 30 inch Proud BM30, installation drawing, NA



KMDA7473, Detail: Timer, Kurzzeitwecker