

HR 1134-3 LP AG
Range de 36 polegadas
na versão All Gas.



- Visor LCD de 7 segmentos com comando por botão – DirectSelect
- Grande variedade em caso de placas – 6 poderosos queimadores
- Aquecimento rápido e distribuição de calor uniforme: TwinPower
- Limpeza mais fácil – Pirólise e grelhas adequadas para máquina de lavar louça
- Abertura e fecho muito simples – porta com amortecedor

Código EAN: 4002516459828 / Número de material: 11816580 /
Número de material antigo: 25113482BR

Informações gerais	
Designação do modelo	HR 1134-3 LP AG
N.º de mat. do fabricante	11816580
Número EAN	4002516459828
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
All gas	•
Tipo de gás	GPL
Construção e design	
RangeCooker	•
Largura do aparelho em polegadas	36
Visor do forno	EasyControl
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Modos de funcionamento	
Grill parcial	•
Ar quente Plus para cozer	•
Ar quente Plus para assar	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Equipamento da placa	
Número de queimadores a gás	6
Número de queimadores potentes x potência em BTU	1 x 8,00
Número de queimadores de alta potência x potência em BTU	2 x 9,00
Número de queimadores TrueSimmer x potência em BTU	3 x 19,50
Função Simmer	•
GasStop	•
Conforto de utilização	
Botão seletor de metal	•
Amortecimento da porta no forno	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Programação do tempo de confeção	•
Regulações individuais	•
Interior do forno	
Volume do interior do forno em l	163
Número de níveis de encaixe do forno	6
Número de lâmpadas de halogéneo	Dupla
Ventilador de ar quente TwinPower	•
Conforto de manutenção	
Frente em aço inox parcialmente com superfície CleanSteel	•
Forno com limpeza automática pirolítica	•
Grelhas esmaltadas adequadas para máquina de lavar louça	•
Superfície da placa	Esmalte preto
Porta CleanGlass	•

HR 1134-3 LP AG
Range de 36 polegadas
na versão All Gas.



Código EAN: 4002516459828 / Número de material: 11816580 /
Número de material antigo: 25113482BR

Segurança

Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de contacto da porta	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•


Caraterísticas técnicas

Altura do aparelho em mm (mín.)	942
Dimensões em mm (profundidade) com perfil	702
Altura do aparelho em mm (máx.)	980
Largura do aparelho em mm	915
Tensão em V	127
Fusível em A	16
Número de fases	1


Acessórios fornecidos

Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Grelha para bolos e assados PyroFit com sistema de calhas	1
Grelhas laterais PyroFit	1


HR 1134-3 LP AG
Range de 36 polegadas
na versão All Gas.




HR1134, HR1134-1, HR1124-3 (installation drawing)




HR11xx, HR1724 (Installation drawing)




HR11xx, HR19xx, HR 17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing



HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR1124, HR1134, HR1135, HR1136HR1124-1, HR1134-1,
HR1135-1, HR1136-1, HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3,
HR1136-3 - Installation drawing


HR 1134-3 LP AG Range de 36 polegadas na versão All Gas.




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR1134-3 (installation drawing)



HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3, HR1724-3,
Side view, (*Fußnote) installation drawing



HR11xx-3, HR14xx-3, HR16xx-3i, HR17xx-3,
HR19xx-3 installation drawings



HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3, HR1724-3
(installation drawing)