

HR 1136-3 LP AG GD
Range de 36 polegadas
na versão All Gas para aplicações flexíveis.



- Visor LCD de 7 segmentos com comando por botão – DirectSelect
- Maior variedade: 4 poderosos queimadores e uma grelha
- Aquecimento rápido e distribuição de calor uniforme: TwinPower
- Limpeza mais fácil – Pirólise e grelhas adequadas para máquina de lavar louça
- Abertura e fecho muito simples – porta com amortecedor

Código EAN: 4002516459835 / Número de material: 11816590 /
Número de material antigo: 25113682BR

Informações gerais	
Designação do modelo	HR 1136-3 LP AG GD
N.º de mat. do fabricante	11816590
Número EAN	4002516459835
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
All gas	•
Tipo de gás	GPL
Construção e design	
RangeCooker	•
Largura do aparelho em polegadas	36
Visor do forno	EasyControl
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Modos de funcionamento	
Grill parcial	•
Ar quente Plus para cozer	•
Ar quente Plus para assar	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Equipamento da placa	
Número de queimadores a gás	4
Número de queimadores potentes x potência em BTU	1 x 8,00
Número de queimadores de alta potência x potência em BTU	1 x 9,00
Número de queimadores TrueSimmer x potência em BTU	2 x 19,50
Função Simmer	•
GasStop	•
Número e potência das chapas para grelhar em BTU/h	1 x 14,30
Largura da chapa para grelhar em mm	258
Profundidade da chapa para grelhar em mm	434
Conforto de utilização	
Botão seletor de metal	•
Amortecimento da porta no forno	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Programação do tempo de confeção	•
Regulações individuais	•
Interior do forno	
Volume do interior do forno em l	163
Número de níveis de encaixe do forno	6
Número de lâmpadas de halogéneo	Dupla
Ventilador de ar quente TwinPower	•
Conforto de manutenção	
Frente em aço inox parcialmente com superfície CleanSteel	•
Forno com limpeza automática pirolítica	•

HR 1136-3 LP AG GD
Range de 36 polegadas
na versão All Gas para aplicações flexíveis.



Código EAN: 4002516459835 / Número de material: 11816590 /
Número de material antigo: 25113682BR

Grelhas esmaltadas adequadas para máquina de lavar
louça

•

Superfície da placa	Esmalte preto
---------------------	---------------

Porta CleanGlass	•
------------------	---

•

Segurança

Sistema de arrefecimento com frente fria	•
--	---

•

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

•

Bloqueio de funcionamento	•
---------------------------	---

•

Interruptor de contacto da porta	•
----------------------------------	---

•

Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
---	---

•

Caraterísticas técnicas

Altura do aparelho em mm (mín.)	942
---------------------------------	-----

942

Dimensões em mm (profundidade) com perfil	702
---	-----

702

Altura do aparelho em mm (máx.)	980
---------------------------------	-----

980

Largura do aparelho em mm	915
---------------------------	-----

915

Tensão em V	127
-------------	-----

127

Fusível em A	10
--------------	----

10

Número de fases	1
-----------------	---

1

Acessórios fornecidos

Grelha para bolos e assados PyroFit	1
-------------------------------------	---

1


Grelha para bolos e assados PyroFit com sistema de calhas	1
---	---

1


Grelhas laterais PyroFit	1
--------------------------	---

1


HR 1136-3 LP AG GD
Range de 36 polegadas
na versão All Gas para aplicações flexíveis.




HR1136G, HR1136-1, HR1136-3 (installation drawing)




HR11xx, HR1724 (Installation drawing)




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing



HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR1124, HR1134, HR1135, HR1136HR1124-1, HR1134-1, HR1135-1, HR1136-1, HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3 - Installation drawing


HR 1136-3 LP AG GD
Range de 36 polegadas
na versão All Gas para aplicações flexíveis.




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3, HR1724-3,
Side view, (*Fußnote) installation drawing



HR11xx-3, HR14xx-3, HR16xx-3i, HR17xx-3,
HR19xx-3 installation drawings



HR1136-3 (installation drawing)



HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3, HR1724-3
(installation drawing)