

HR 1936-3 LP DF GD

Range de 36 polegadas

- o sistema Dual Fuel com M Touch para satisfazer os mais elevados requisitos.



- Ligação à rede por Wi-Fi com Miele@home
- Maior variedade: 4 poderosos queimadores e uma grelha
- Aperfeiçoar os resultados dos cozinhados: Cozinhar com clima
- Utilização ergonómica e mais fácil – Painel rotativo motorizado
- Cozinhar com precisão de graus: sonda de precisão sem fios

Código EAN: 4002516453826 / Número de material: 11816610 /

Número de material antigo: 25193682BR

Informações gerais	
Designação do modelo	HR 1936-3 LP DF GD
N.º de mat. do fabricante	11816610
Número EAN	4002516453826
Gama	Diamond
Tipo de aquecimento	
Dual fuel	•
Tipo de gás	GPL
Construção e design	
RangeCooker	•
Largura do aparelho em polegadas	36
Visor do forno	M Touch
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Vantagens	
Sonda de temperatura sem fios	•
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Sistema automático para assar	•
Grill total	•
Grill parcial	•
Ar quente Plus para cozer	•
Ar quente Plus para assar	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
Equipamento da placa	
Número de queimadores a gás	4
Número de queimadores potentes x potência em BTU	1 x 12 500 BTU/hod.
Número de queimadores de alta potência x potência em BTU	1 x 13,00
Número de queimadores TrueSimmer x potência em BTU	2 x 19,50
Função Simmer	•
GasStop	•
Número e potência das chapas para grelhar em BTU/h	1 x 14,30
Largura da chapa para grelhar em mm	258
Profundidade da chapa para grelhar em mm	434
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Sensor de aproximação MotionReact	•
Botão seletor de metal	•
Iluminação do botão	•

HR 1936-3 LP DF GD

Range de 36 polegadas

- o sistema Dual Fuel com M Touch para satisfazer os mais elevados requisitos.



Código EAN: 4002516453826 / Número de material: 11816610 /

Número de material antigo: 25193682BR

Amortecimento da porta no forno	•
Pega rotativa ergonómica	•
Painel oscilante motorizado	•
Programa Sabbat	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Sincronização das horas	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Temperatura recomendada	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
Jato de vapor programável temporalmente	•
Interior do forno	
Volume do interior do forno em l	163
Número de níveis de encaixe do forno	6
Número de lâmpadas de halógeno	Dupla
Ventilador de ar quente TwinPower	•
Eficiência	
Iluminação com economia de energia	•
Utilização do calor residual	•
Aquecimento rápido	•
Conforto de manutenção	
Frente em aço inox parcialmente com superfície CleanSteel	•
Forno com limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Grelhas esmaltadas adequadas para máquina de lavar louça	•
Superfície da placa	Esmalte preto
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de contacto da porta	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Caraterísticas técnicas	
Altura do aparelho em mm (mín.)	942
Dimensões em mm (profundidade) com perfil	702
Altura do aparelho em mm (máx.)	980
Ligação à água da rede para Cozinhar com clima	•
Ligação à água da rede para Cozinhar com clima	1,5
Largura do aparelho em mm	915
Tensão em V	220

HR 1936-3 LP DF GD

Range de 36 polegadas

- o sistema Dual Fuel com M Touch para satisfazer os mais elevados requisitos.



Código EAN: 4002516453826 / Número de material: 11816610 /

Número de material antigo: 25193682BR

Frequência em Hz	60
Fusível em A	30
Número de fases	2


Acessórios fornecidos

Chapa de proteção contra salpicos	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	2
Grelha para bolos e assados PyroFit com sistema de calhas	1
Grelhas laterais PyroFit	1
Tabuleiro perfurado com PerfectClean	1


HR 1936-3 LP DF GD

Range de 36 polegadas


- o sistema Dual Fuel com M Touch para satisfazer os mais elevados requisitos.




HR1936G, HR1936-2, HR1936-3 (installation drawing)




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing



HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing



HR1124, HR1134, HR1135, HR1136, HR1124-1, HR1134-1, HR1135-1, HR1136-1, HR1124-3, HR1134-3, HR1135-3, HR1136-3 - Installation drawing




HR11xx, HR19xx, HR17xx – Installation drawing


HR 1936-3 LP DF GD

Range de 36 polegadas


- o sistema Dual Fuel com M Touch para satisfazer os mais elevados requisitos.




HR1924-3, HR1934-3, HR1935-3, HR1936-3,
(*Fußnote) Side view, installation drawing



HR11xx-3, HR14xx-3, HR16xx-3i, HR17xx-3,
HR19xx-3 installation drawings



HR1936-3 (installation drawing)



HR1924-3, HR1934-3, HR1935-3, HR1936-3, HR1954-3,
HR1955-3, HR1956-3 (installation drawing)