


DAR 1230-3



Código EAN: 4002516703259 / Número de material: 12050480 /
Número de material antigo: 28123051BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DAR 1230-3
N.º de mat. do fabricante	12050480
Número EAN	4002516703259
Classe de marketing	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Sensor de temperatura	•
Conforto de manutenção	
Calha colectora de gordura adequada para máquina de lavar louça	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros deflectores em aço inox adequados para lavagem na máquina de lavar louça	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	913
Largura do corpo do exaustor em polegadas	35 15/16
Altura do corpo do exaustor em mm	457
Profundidade do corpo do exaustor em mm	611
Peso líquido em kg	33,0
Comprimento do cabo elétrico em m	0,8
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	1,00
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	250
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAR 1230-3



DAR1230 (installation drawing)