

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Equipamento de limpeza pirolítica& PyroFit: para uma limpeza fácil
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl

Código EAN: 4002516595281 / Número de material: 12085800 /
Número de material antigo: 22786045BR

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7860 BP
N.º de mat. do fabricante	12085800
Número EAN	4002516595281
Classe de marketing	Diamond
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem cabo
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis em termos de tempo	•
Sinais polifónicos	•

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516595281 / Número de material: 12085800 /

Número de material antigo: 22786045BR

Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeitura	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Utilização do calor residual automática	•
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	84
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Ficha	US ficha de ligação à terra
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	46,5
Potência máxima instalada em kW	3,20
Tensão em V	220
Tensão comutável em V	240/208
Frequência em Hz	60

H 7860 BP
Forno
em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




Código EAN: 4002516595281 / Número de material: 12085800 / Número de material antigo: 22786045BR	
Fusível em A	30
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,80
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	2
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Tabuleiro para grelhar e assar com PerfectClean	1
Pastilhas de descalcificação	2
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	
[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar	


H 7860 BP

Forno


em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings