

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: interior com PerfectClean e estrutura texturada
- Resultados mais uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- À distância de um toque: Quick-MO e tecla Pipocas

Código EAN: 4002516595342 / Número de material: 12085810 /

Número de material antigo: 22724046BR

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7240 BM
N.º de mat. do fabricante	12085810
Número EAN	4002516595342
Classe de marketing	Gold
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno compacto com micro-ondas	•
3 em 1	Forno, Micro-ondas, Forno + micro-ondas
Vantagens	
Quick & Gentle	•
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas com Ar quente Plus	•
Micro-ondas com Grill	•
Micro-ondas com Grelhar com circulação de ar	•
Micro-ondas com sistema automático para assar	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Sugestão de potência do micro-ondas	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516595342 / Número de material: 12085810 /

Número de material antigo: 22724046BR

Conforto de manutenção

Superfície de inox/CleanSteel

•

Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean

•

Resistência do Grill rebatível

•

Porta CleanGlass

•

Segurança

Sistema de arrefecimento com frente fria

•

Desativação de segurança

•

Bloqueio de funcionamento

•

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l

43

Número de níveis de encaixe

3

Ficha

BR ficha de ligação à terra

Iluminação no interior do forno

1 foco LED

Temperaturas em °C

30–250

Potência de micro-ondas controlada eletronicamente

•

Níveis de potência do micro-ondas em W

80 /150 /300 /450 /600
/850 /1000

Largura do nicho mín. em mm

560

Largura do nicho máx. em mm

568

Altura do nicho mín. em mm

450

Altura do nicho máx. em mm

452

Profundidade do nicho em mm

550

Peso em kg

42,5

Potência máxima instalada em kW

2,50

Tensão em V

220

Frequência em Hz

60

Fusível em A

30

Número de fases

1

Comprimento do cabo de alimentação em m

1,80

Acessórios fornecidos

Grelha para bolos e assados com PerfectClean

1

Tabuleiro de vidro

1

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ?, ?, ?,
?, ?, ?, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar