

DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.



- Visor tátil com sensor de aproximação: M Touch S + MotionReact
- Resultados perfeitos: tecnologia a vapor DualSteam
- Crocante por fora, suculento por dentro: Cozinhar Combi
- Miele@home: aparelho conectável em rede por Wi-Fi+ Mix & Match
- Fácil limpeza: interior em aço inoxidável com PerfectClean

Código EAN: 4002516764922 / Número de material: 12387540 /

Número de material antigo: 23764042BR

Informações gerais	
Designação do modelo	DGC 7640
N.º de mat. do fabricante	12387540
Número EAN	4002516764922
Classe de marketing	Platinum
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Forno a vapor combinado	•
VitroLine	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Geração de vapor externa	•
Sensor de clima	•
Regulação individual da humidade ao cozinhar Combi	•
Cozinhar um menu sem transferência de sabor	•
Mix & Match	•
Sonda de temperatura	com fios
Programas automáticos com adaptação individual	•
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar a vapor	•
Cozinhar Combi	•
Cozinhar Combi com Ar quente Plus	•
Cozinhar Combi com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar combi com Grill total	•
Sous-vide	•
Aquecimento intensivo	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Modos de funcionamento com grill	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Bolos especial	•
Descongelar	•
Assar Gourmet	•
Aquecer	•
Aquecer pratos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch S

DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.



Código EAN: 4002516764922 / Número de material: 12387540 /

Número de material antigo: 23764042BR

Sensor de aproximação MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Painel elevatório motorizado	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Cozinhar a vapor até 3 níveis em simultâneo	•
Cozinhar um menu automático	•
Redução de vapor antes do fim do processo de confeção	•
Funções de tempo	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Conforto de manutenção	
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean	•
Resistência do Grill rebatível	•
Gerador de vapor externo	•
Resistência na base para reduzir a condensação	•
Programas de manutenção	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Programa de manutenção Lavagem	•
Programa de secagem do interior do forno	•
Fecho de encaixe rápido para grelhas laterais	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
DualSteam	•
Volume do reservatório de água da rede em l	1,4
Reservatório de saída de água oculto	•
Filtro da descarga	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Sistema de arrefecimento do vapor	•

DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto

para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.



Código EAN: 4002516764922 / Número de material: 12387540 /

Número de material antigo: 23764042BR

Bloqueio de teclas

•

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l	48
Número de níveis de encaixe	3
Dimensões do dispositivo (L x A x P) em mm	595 x 456 x 569
Marcação dos níveis de encaixe	•
Batente da porta	Parte inferior
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas do forno mín. em °C	30
Temperaturas do forno máx. em °C	225
Temperaturas de operação do forno em °C	30–225
Temperaturas do forno a vapor mín. em °C	40
Temperaturas do forno a vapor máx. em °C	100
Temperaturas de cozimento a vapor em °C	40–100
Dimensões do nicho (L x A x P) em mm	560-568 x 450-452 x 555
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	555
Dimensões da unidade (L x A x P) em mm	595 x 456 x 569
Peso em kg	41,2
Potência máxima instalada em kW	2,80 - 3,70
Intervalo de tensão útil em V	240/208
Frequência em Hz	60
Fusível em A	20
Número de fases	2
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Substituir lâmpada	Assistência técnica

Acessórios fornecidos

Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean HBBR 71	1
Calhas telescópicas FlexiClip com PerfectClean HFC 71 (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Tabuleiro perfurado em aço inox	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




installation Proud 450S, installation drawing, NA




installation 30 inch Proud DGC XL, installation drawing,
Na




installation 30 inch Flush inset DGC XL, installation
drawing, NA




side view, Flush inset, DGC combi XL, ESW




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Einbau, 30 Zoll,
Flush inset, combi, XL




Installation Flush inset combi 450S



Einbau, Flush inset, combi, 450S, ESW



Installation Flush inset, combi, 650S, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x70, EVS7670,
Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BMX, ESW7x80, Einbau,
30 Zoll, Flush inset, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Einbau, 30 Zoll,
Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7xxx+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x70, EVS7x70,
Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7xxx+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x80, Einbau,
30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7xxx+EBA7848, H7x40BM (+EBA7848),
Installation, 30 Zoll, Flushinset, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Installation, 30 Zoll,
Flush inset, combi, XL



DGC7x4x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848),
Installation, 30 Zol, Flush inset, combi, XL, 650S



DGC7x4x+EBA7848, H2880BP, H7x8BP(X), Installation,
30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 650




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation,
30 Zoll, Flush inset, combi, XL


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x40BM+EBA7848, ESW7x70 EVS7670, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x40BM+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM+EBA7848, ESW7x70 EVS7670, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x6xBP+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL



DGC7x4x+EBA7848, H280BP, H7x8xBP(X), ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 650



DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7x70, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7x40+EBA7848, H7x40BM+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL, 450 S




DGC7x4x+EBA7848, H7x40BM+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL, 450S




DGC7x40+EBA7848, H7x70BM, ESW7x70, EVS7670, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7x4+EBA7848, H7x70BM, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x6x+EBA7868, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, XL, 650S



side view, Proud, combi, DGC XL ESW



DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, XL




Installation Proud, combi, 450S


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




Installation Proud, combi, 450S ESW




Installation Proud, combi, 650S, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x70, EVS7670, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM, ESW7x80, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x80, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL



DGC7x4x(+EBA7848), H7x40BM(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 450S



DGC7x40+EBA7848, H7x70BM(X), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL




DGC7x4x(+EBA7848), H7x6x(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650S


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x4x+EBA7848, H2880BP, H7x8xBP(X), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, 650




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x40BM+EBA7848, ESW7x70, Installation, 30 Zoll, Proud, Flush inset, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x40BM+7808, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 450S




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BMX, ESW7x70, EVS7670, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL



DGC7x4x+EBA7848, H2880BP, H7x6xBP(X), ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650



DC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, H2880BP, H7280BPX, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL, 650


DGC 7640

Forno a vapor combinado compacto


para cozinhar a vapor, cozer, assar com sonda de temperatura + cozinhar menu.




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x70, EVS7670, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x70BM(X), ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL




DGC7x4x+EBA7848, H7x6xBP+EBA7848, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL, 650S



DGC7x4x+EBA7848, H2880BP, H7x8xBP, ESW7x80, Installation, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, XL, 650



Handle DGC74xx, DGC76xx, DGC78xx, PureLine – NA7000 - Installation drawing



installation Flush inset 450S, installation drawing, NA