

G 7266 SCVi

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | Miele@home



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia
- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora, QuickIntenseWash
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

Código EAN: 4002516798118 / Número de material: 12569590 /

Número de material antigo: 21726662BR

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7266 SCVi
N.º de mat. do fabricante	12569590
Número EAN	4002516798118
Gama	Gold
Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Aço inoxidável
Versão do painel	Painel completamente integrado
Tipo de comando	Seletores de programas
Visor	Visor de texto claro de 1 linha
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW	43
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	Ótico e acústico
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência	
Emissão de ruídos em dB(A)	43
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Sistema descalcificador de água	Descalcificador de água uni. até 70 °dH, Consumo económico de sal, Brilliant GlassCare
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Higiene	•
Extra silencioso 39 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•

G 7266 SCVi

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | Miele@home



Código EAN: 4002516798118 / Número de material: 12569590 /

Número de material antigo: 21726662BR

Rinse & Hold	•
Opções de lavagem	
BottleClean	•
IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Info Higiene	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	855
Altura do nicho máxima em mm	920
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	855
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	120,5
Peso líquido em kg	49,0
Potência máxima instalada em kW	1,40
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	60
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,20
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	10,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	14,0
Acessórios fornecidos	
Voucher para 1 embalagem de UltraTabs (20 unidades) ou 3 embalagens (60 unidades cada) a um preço especial	•

G 7266 SCVi

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | Miele@home



Código EAN: 4002516798118 / Número de material: 12569590 /

Número de material antigo: 21726662BR

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

□□□□, deutsch, english
(US), français, português,
español

G 7266 SCVi

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | QuickIntenseWash | Miele@home



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)