

G 7606 SCU AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar por baixo de bancada

40 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Pré-seleção de início



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia
- Dosagem automática com PowerDisk para conforto e sustentabilidade
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora, QuickIntenseWash
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

Código EAN: 4002516798125 / Número de material: 12569600 /

Número de material antigo: 21760637BR

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7606 SCU AutoDos
N.º de mat. do fabricante	12569600
Número EAN	4002516798125
Gama	Platinum
Tipo de instalação	
Máquina de lavar louça de encastrar por baixo de uma bancada	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Aço inoxidável CleanSteel
Versão do painel	Painel reto
Tipo de comando	Teclas de função
Visor	Visor de texto claro de 1 linha
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW	41
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	Controlo do volume, Acústico, Visor
Som de boas-vindas	•
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência	
Emissão de ruídos em dB(A)	41
FlexiTimer com EcoStart	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Sistema descalcificador de água	Descalcificador de água uni. até 70 °dH, Consumo económico de sal, Brilliant GlassCare
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
Normal 55 °C	•

G 7606 SCU AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar por baixo de bancada

40 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Pré-seleção de início



Código EAN: 4002516798125 / Número de material: 12569600 /

Número de material antigo: 21760637BR

Higiene	•
Extra silencioso 38 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Rinse & Hold	•
Filtros	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
Info Higiene	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	855
Altura do nicho máxima em mm	920
Profundidade do nicho em mm	570
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	855
Profundidade do aparelho em mm	570
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	120,5
Peso líquido em kg	50,5
Potência máxima instalada em kW	1,40
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	60
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,20
Acessórios fornecidos	
1 x PowerDisk	•

G 7606 SCU AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar por baixo de bancada

40 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Pré-seleção de início



Código EAN: 4002516798125 / Número de material: 12569600 /

Número de material antigo: 21760637BR

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

□□□□, deutsch, english
(US), français, português,
español

G 7606 SCU AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar por baixo de bancada

40 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Pré-seleção de início



G7000, built under, XXL, dishwasher, 60cm (installation drawing)