

G 7796 SCVi AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

39 dB | Gaveta para talheres | Cestos MaxiComfort | Knock2open | BrilliantLight



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Cestos MaxiComfort para flexibilidade premium
- Permite a perfeição no design da cozinha e a abertura automática: Knock2open
- Carregamento cómodo graças à visão perfeita mesmo no escuro com BrilliantLight
- Dosagem automática com PowerDisk para conforto e sustentabilidade
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos

Código EAN: 4002516798149 / Número de material: 12569620 /

Número de material antigo: 21779662BR

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7796 SCVi AutoDos
N.º de mat. do fabricante	12569620
Número EAN	4002516798149
Gama	Platinum
Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Preto obsidiana
Versão do painel	Painel completamente integrado
Tipo de comando	Teclas de função
Visor	Visor de texto claro de 1 linha
Cor do visor	Branco
Logótipo iluminado	•
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Knock2open	•
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose, incluindo ComfortClose
BrilliantLight	•
Ruído de funcionamento dB(A) re 1 pW	40
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	Ótico e acústico, Controlo do volume
Som de boas-vindas	•
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência	
Emissão de ruídos em dB(A)	40
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Sistema descalcificador de água	Descalcificador de água uni. até 70 °dH, Consumo económico de sal, Brilliant GlassCare
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•

G 7796 SCVi AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

39 dB | Gaveta para talheres | Cestos MaxiComfort | Knock2open | BrilliantLight



Código EAN: 4002516798149 / Número de material: 12569620 /

Número de material antigo: 21779662BR

ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
Delicado	•
Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 40 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Rinse & Hold	•
Filtros	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
IntenseZone	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	3
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Info Higiene	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	855
Altura do nicho máxima em mm	920
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	855
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	120,5
Peso líquido em kg	49,0
Potência máxima instalada em kW	1,40
Tensão em V	127
Fusível em A	15
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	60

G 7796 SCVi AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

39 dB | Gaveta para talheres | Cestos MaxiComfort | Knock2open | BrilliantLight



Código EAN: 4002516798149 / Número de material: 12569620 /

Número de material antigo: 21779662BR

Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,20
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	12,0
Substituir lâmpada	Assistência técnica

Acessórios fornecidos

1 x PowerDisk

•

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

☐☐☐☐, deutsch,
english (US), français (CA),
português, español

G 7796 SCVi AutoDos

Máquinas de lavar louça de integrar completamente de tamanho padrão

39 dB | Gaveta para talheres | Cestos MaxiComfort | Knock2open | BrilliantLight



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)