

B 990

Stiratrice

Con pressione elevata e ampio rullo stirante per i migliori risultati.



- Nessuno sforzo grazie all'elevata pressione esercitata
- Per stirare comodamente anche i capi più grandi: ampio rullo
- Ritmo personalizzabile con il rullo a velocità variabile
- Anche per i capi più difficili: estremità del rullo libera

Numero EAN: 4002514443669 / Numero di materiale: 07222720 /
Vecchio numero di materiale: 13099027CH

Design	
Colore	bianco loto
Risultati stiratura perfetti	
Selezione della temperatura in base al tessuto	•
Pressione di appoggio elevata in N/cm ²	0,35
Piano per facilitare l'introduzione della biancheria	•
Asse da stiro con ampia vasca di raccolta della biancheria	•
Asta appendibiancheria per far raffreddare i capi senza che si formino pieghe	•
Stirare in meno tempo	
Larghezza del rullo stirante in mm	830
Velocità rullo regolabile	•
Avvolgimento rullo che assorbe l'umidità	•
Comfort d'uso	
Possibilità di stirare senza sforzo, da seduti	•
Estremità del rullo libera su tutti i lati	•
Pannello comandi intuitivo	•
Comodo meccanismo di chiusura	•
Facile da trasportare grazie a quattro rotelle	•
Sicurezza	
Dispositivo salvadita	•
Sblocco di emergenza	•
Buona stabilità	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	985
Dimensioni in mm (altezza)	959
Dimensioni in mm (profondità)	380
Dimensioni in mm (larghezza), chiuso	500
Dimensioni in mm (altezza), chiuso	1055
Dimensioni in mm (profondità), chiuso	380
Potenza massima assorbita in kW	2,20
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Pellicola adesiva per il selettore temperatura	•