


KM 6367-1

Piano cottura a induzione indipendente
con 3 zone cottura PowerFlex per la massima flessibilità e potenza.



- Scelta rapida e intuitiva su scala numerica – Scelta rapida
- Design moderno – Larghezza 792 mm per l'incasso a filo
- Rapido e flessibile – 6 zone cottura incl. 3 zone PowerFlex
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster


Numero EAN: 4002515520574 / Numero di materiale: 09910830 /
Vecchio numero di materiale: 26636792CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Design della stampa	LightPrint
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	6
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	6
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	3700
Potenza max. in W	3400
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza max. in W	3400
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Comandi tramite tasti sensore	Scelta rapida
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Rosso
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Timer	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•

KM 6367-1

Piano cottura a induzione indipendente

con 3 zone cottura PowerFlex per la massima flessibilità e potenza.



Numero EAN: 4002515520574 / Numero di materiale: 09910830 /
Vecchio numero di materiale: 26636792CH

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Funzione di blocco

•

Blocco messa in funzione

•

Ventola di raffreddamento integrata

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza)

792

Dimensioni in mm (altezza)

51

Dimensioni in mm (profondità)

512

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm

51

Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo

770

Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo

490

Peso in kg

16

Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo

796

Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo

516

Lunghezza del cavo elettrico in m

1,4

Tensione in V

230

Frequenza in Hz

50-60




Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento

Sì

KM 6367-1


Piano cottura a induzione indipendente
con 3 zone cottura PowerFlex per la massima flessibilità e potenza.



KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Installation in granite or marble worktops

KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Cut-out for granite or marble worktops

KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Installation in tiled and solid wood worktops



KM 6367-1 PowerFlex (Installation drawing)