

PUR 68 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



- Design senza tempo: pannello cappa estraibile 598 mm largo
- Potente: 650 m³/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Acciaio inox
Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Disponibile in colore RAL (indicare il codice colore durante l'ordine)	•
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Uso	Tasti LED
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	47
Consumi energetici annui in kWh/anno	47,0
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Classe di efficacia di separazione dei grassi	A
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	2
Illuminazione	
Numero x watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	395
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	67,0

PUR 68 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	52,0
Ricircolo	
Portata aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	190
Portata aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	270
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	330
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	60,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	45,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	56,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	685–1005
Altezza complessiva per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo in mm	815–1135
Larghezza del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva min. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	685
Altezza complessiva max. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	62
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	815
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1135
Peso netto in kg	21,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Numero di fasi	1
Potenza massima assorbita in kW	0,22
Tensione in V	230

PUR 68 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta	•
---------------------	---


Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R
--------------------------------------	----------

PUR 68 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)