

## PUR 68 W

Cappa aspirante a parete  
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



- Design senza tempo: pannello cappa estraibile 598 mm largo
- Potente: 650 m<sup>3</sup>/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /  
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

<b>Modello</b>	
Cappa aspirante a parete	•
<b>Struttura e design</b>	
Colore	Acciaio inox
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Possibilità di esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibilità di modifiche personalizzate su richiesta del cliente	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Spegnimento livello booster programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	47
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	47,0
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	2 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	330 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
<b>Aria di sfiato</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	320
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	395
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0

## PUR 68 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /  
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 41,0

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

### Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 190

Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 270

Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 330

Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 460

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 54,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 60,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 64,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 71,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 45,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 56,0

### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

### Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 685-1005

Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm 815-1135

Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 685

Larghezza del corpo cappa in mm 598

Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 1005

Altezza del corpo cappa in mm 62

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 815

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1135

Peso netto in kg 21,0

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,5

Spina schuko

•

Potenza massima assorbita in kW 0,22

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Frequenza in Hz 50

### Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfato superiore

•

Allacciamento sfato superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfato in mm 150

PUR 68 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729984 / Numero di materiale: 10390200 /  
Vecchio numero di materiale: 28416854CH

Camino telescopico

•

**Accessori in dotazione**

Valvola di ritenuta

•

**Accessori acquistabili**

Filtro a carboni attivi

Nein


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

## PUR 68 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)