

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



- Design senza tempo: pannello cappa estraibile 898 mm largo
- Potente: 650 m³/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002515729373 / Numero di materiale: 10390210 /
Vecchio numero di materiale: 28419854CH

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Struttura e design	
Colore	Acciaio inox
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Possibilità di esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibilità di modifiche personalizzate su richiesta del cliente	•
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Spegnimento livello booster programmabile	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Consumo energetico annuo in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	450 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfianto	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	395
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729373 / Numero di materiale: 10390210 /
Vecchio numero di materiale: 28419854CH

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 41,0

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 190

Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 270

Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 330

Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 460

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 54,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 60,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 64,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 71,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 45,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 56,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm 685–1005

Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm 815–1135

Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm 685

Larghezza del corpo cappa in mm 898

Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm 1005

Altezza del corpo cappa in mm 62

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 815

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1135

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Peso netto in kg 25,0

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,5

Spina schuko

•

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

Potenza massima assorbita in kW 0,22

Tensione in V 230

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Frequenza in Hz 50

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



Numero EAN: 4002515729373 / Numero di materiale: 10390210 /
Vecchio numero di materiale: 28419854CH

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore

•

Allacciamento sfiato superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

Camino telescopico

•

Accessori in dotazione

Valvola di ritenuta

•

Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi

Nein


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

con tasti EasySwitch per facilità d'uso e illuminazione a LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)