

Classic C1 easy red PowerLine - SBAF3

Aspirapolvere a traino

con tubo telescopico per un'aspirazione efficace a un ottimo prezzo.



- Massima potenza aspirante – 800 W
- Utilizzo versatile – Spazzola universale
- Estrema leggerezza – 5,8 kg accessori di aspirazione compresi
- Regolazione altezza super pratica con tubo telescopico Comfort
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 9 m

Numero EAN: 4002515833216 / Numero di materiale: 10672370 /
Vecchio numero di materiale: 41BAF334CH

Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Classic C1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SBAF3
Colore scocca	Rosso mango
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Manopola di regolazione a sei posizioni
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Impugnatura XXL	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico Comfort Compact
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su un lato
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita nominale in W	800
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	9
Lunghezza cavo in m	5,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	800
Larghezza in mm	463
Altezza in mm	221
Peso in kg	5,5
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	su VarioClip
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Spazzola per la pulizia	No