

Complete C2 Black PowerLine - SFAF3

Aspirapolvere a traino

con elevata potenza e tubo telescopico per una pulizia profonda e agevole.



- Massima potenza aspirante – 890 W
- Utilizzo versatile – Spazzola universale
- Adattabile alla propria altezza – Tubo telescopico in acciaio
- Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 10 m

Numero EAN: 4002515833377 / Numero di materiale: 10672550 /
Vecchio numero di materiale: 41FAF332CH

Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Complete C2
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SFAF3
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Manopola di regolazione a sei posizioni
Maniglia ergonomica per il trasporto	•
Impugnatura ergonomica	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirante	Tubo telescopico in acciaio inox
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su entrambi i lati
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	10
Lunghezza cavo in m	6,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean GN
Volume sacchetto polvere in l	4,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfianto	Filtro AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	890
Larghezza in mm	487
Altezza in mm	227
Peso in kg	7,0
Potenza nominale in W	890
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Spazzola per la pulizia	No