


CS 7612 FL  
Elemento SmartLine  
con area di cottura a induzione PowerFlex




- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect
- Design elegante: per incasso a filo o rialzato
- Combinazioni perfette con ogni elemento SmartLine
- Rapido e flessibile – 2 zone cottura inclusa 1 zona PowerFlex
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster

Numero EAN: 4002515930137 / Numero di materiale: 10684550 /  
Vecchio numero di materiale: 27761250CH

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	Induzione
<b>Modello</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero di zone di cottura	2
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	2
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	centrale
Tipo	PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza max. in W	2100
Potenza TwinBooster max. in W	3650
<b>Comfort d'uso</b>	
Comandi tramite tasti sensore	SmartSelect
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Spegnimento automatico	•
Riconoscimento pentola costante	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
<b>Pulizia semplice</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 378 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	378


CS 7612 FL  
 Elemento SmartLine  
 con area di cottura a induzione PowerFlex




Numero EAN: 4002515930137 / Numero di materiale: 10684550 /  
 Vecchio numero di materiale: 27761250CH

Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	358/382 x 500/524
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	358
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	358
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	7
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	382
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	3,60
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
<b>Accessori in dotazione</b>	
Cavo di allacciamento	Sì


CS 7612 FL  
Elemento SmartLine  
con area di cottura a induzione PowerFlex




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)