

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h nel livello di Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele

Numero EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	670 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	400
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	110
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	185
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	315
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	72,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	710-1030
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	840-1160
Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	710
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm	1030
Altezza del corpo cappa in mm	85
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	840
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1160
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	26,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515935965 / Numero di materiale: 10750330 /
Vecchio numero di materiale: 28669840D

Spina schuko	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,08
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R

