

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 730 m³/h nel livello di Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele

Numero EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /

Vecchio numero di materiale: 28669845D

Struttura e design	
Colore apparecchio	Nero ossidiana
Modello	
Cappa aspirante a isola	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUI 32
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Tasti a sfioramento	•
Uso	Comandi touch sul vetro
App Miele@mobile	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
Pacchetto Silence	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	32,1
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Classe di efficacia di separazione dei grassi	A
Motore ECO (a corrente continua)	•
Sistema PowerManagement	•
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	3
Illuminazione	
Numero x watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	820 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	450
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /

Vecchio numero di materiale: 28669845D

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	35,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	20,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	29,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	50,0
Ricircolo	
Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	115
Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	210
Portata aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	330
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	480
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	58,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva min. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	705
Altezza complessiva max. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	85
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	765
Profondità del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1075
Peso netto in kg	35,0
Allacciamento fisso	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515936979 / Numero di materiale: 10750470 /


Vecchio numero di materiale: 28669845D

Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm	450
Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore \leq 4,5 kW) in mm	650
Numero di fasi	1
Potenza massima assorbita in kW	0,11
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Diámetro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)