


DA 2698

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design su misura – completamente integrata in 880 mm di larghezza
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h nel livello di Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Eleganti ed efficienti – Pannelli con aspirazione perimetrale

Numero EAN: 4002516002697 / Numero di materiale: 10842610 /
Vecchio numero di materiale: 28269835CH

Struttura e design	
Colore	Bianco brillante
Modello	
Gruppo aspirante	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 19-P
Design	
Aspirazione perimetrale	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
App Miele@mobile	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	28,6
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Motore ECO	•
Classe di efficacia di separazione dei grassi	A
Sistema PowerManagement	•
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	2
Illuminazione	
Numero x watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in lx	650 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	300
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	400
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	36,0

DA 2698

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516002697 / Numero di materiale: 10842610 /


Vecchio numero di materiale: 28269835CH

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	44,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	51,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	62,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	22,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Ricircolo	
Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	135
Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	220
Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591	535
Portata aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	365
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	62,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	74,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	880
Altezza del corpo cappa in mm	63
Profondità del corpo cappa in mm	293
Peso netto in kg	14,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm	450
Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Numero di fasi	1
Potenza massima assorbita in kW	0,09
Tensione in V	230

DA 2698

Gruppo aspirante

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516002697 / Numero di materiale: 10842610 /
Vecchio numero di materiale: 28269835CH

Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•