

DA 4298 W Puristic Plus
Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo della cappa in acciaio inossidabile largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 630 m³/h nel livello di Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover

Numero EAN: 4002516011309 / Numero di materiale: 10842690 /
Vecchio numero di materiale: 28429850CH

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Colore	Acciaio inox
Possibilità di esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibilità di modifiche personalizzate su richiesta del cliente	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	26,7
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	26,7
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	670 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	190
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	290
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	390
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	630

DA 4298 W Puristic Plus
Cappa aspirante a parete
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516011309 / Numero di materiale: 10842690 /
Vecchio numero di materiale: 28429850CH

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	36,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	37,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	110
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	185
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	315
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	460
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	38,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13	58,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	685–1005
Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm	815–1135
Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	685
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	1005
Altezza del corpo cappa in mm	62
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	815
Profondità del corpo cappa in mm	500
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1135
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450

DA 4298 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516011309 / Numero di materiale: 10842690 /
Vecchio numero di materiale: 28429850CH

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore \leq 4,5 kW) in mm

650

Peso netto in kg

25,0

Lunghezza del cavo elettrico in m

1,5

Spina schuko

•

Potenza massima assorbita in kW

0,08

Tensione in V

230

Protezione in A

10

Numero di fasi

1

Frequenza in Hz

50

Istruzioni di montaggio

Allacciamento sfiato superiore

•

Allacciamento sfiato superiore e posteriore

•

Diametro manicotto di sfiato in mm

150

Camino telescopico

•

Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele

consigliato

Accessori in dotazione

Riduttore con \varnothing da 150 a 125 mm

•

Valvola di ritenuta

•

Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi

Nein


Filtro a carboni attivi rigenerabile

DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Cappa aspirante a parete

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



DA 4298 (Installation drawing)