

DA 4208 D Puristic Plus  
Cappa aspirante a isola  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo della cappa in acciaio inossidabile largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 720 m<sup>3</sup>/h nel livello di Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele
- Adatta per ogni ambiente – per evacuazione e ricircolo

Numero EAN: 4002516019657 / Numero di materiale: 10842800 /  
Vecchio numero di materiale: 28420850CH

<b>Modello</b>	
Cappa aspirante a isola	•
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUI 32
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF12-1
<b>Design</b>	
Colore	Acciaio inox
Possibilità di esecuzione speciale in un colore RAL	•
Possibilità di modifiche personalizzate su richiesta del cliente	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	29,9
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	29,9
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	820 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
<b>Aria di sfatio</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	320
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	450
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h)	720

DA 4208 D Puristic Plus  
Cappa aspirante a isola  
con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516019657 / Numero di materiale: 10842800 /  
Vecchio numero di materiale: 28420850CH

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	36,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	50,0
<b>Ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591	110
Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591	190
Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	480
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	41,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
<b>Dati tecnici</b>	
Altezza complessiva min. cappa a sfatio e con aspiratore esterno in mm	690
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfatio e con aspiratore esterno in mm	990
Altezza del corpo cappa in mm	70
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	750
Profondità del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1060
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	34,0
Allacciamento fisso	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,11

## DA 4208 D Puristic Plus

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002516019657 / Numero di materiale: 10842800 /  
Vecchio numero di materiale: 28420850CH

Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
<b>Istruzioni di montaggio</b>	
Allacciamento sfiato superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
<b>Accessori in dotazione</b>	
Valvola di ritenuta	•
<b>Accessori acquistabili</b>	
Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R