

DA 4208 V D Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



- Design senza tempo: schermo della cappa in acciaio inossidabile largo 898 mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Sempre la giusta regolazione in altezza motorizzata
- Potente: 675 m³/h nel livello di Booster
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele

Numero EAN: 4002515975664 / Numero di materiale: 10842820 /
Vecchio numero di materiale: 28420855CH

Modello	
Cappa aspirante a isola	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUI 32
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Hood in motion	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	30,8
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	30,8
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	820 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	180
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	290
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	420
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	675
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	39,0

DA 4208 V D Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002515975664 / Numero di materiale: 10842820 /
Vecchio numero di materiale: 28420855CH

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	49,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	58,0
Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	43,0
Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Ricircolo	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	100
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	180
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	290
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	400
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	55,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	73,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	40,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	49,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	58,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Altezza complessiva min. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	755
Larghezza del corpo cappa in mm	898
Altezza complessiva max. cappa a sfianto e con aspiratore esterno in mm	1045
Altezza del corpo cappa in mm	70
Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	755
Profondità del corpo cappa in mm	598
Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1045
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Peso netto in kg	37,0
Allacciamento fisso	•
Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Potenza massima assorbita in kW	0,29
Tensione in V	230

DA 4208 V D Puristic Varia

Cappa aspirante a isola

con illuminazione a LED a risparmio energetico e tasti per facilità d'uso.



Numero EAN: 4002515975664 / Numero di materiale: 10842820 /
Vecchio numero di materiale: 28420855CH

Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R