

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h nel livello di Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenziosità
- Massima silenziosità – Pacchetto Silence di Miele

Numero EAN: 4002515975671 / Numero di materiale: 10842840 /
Vecchio numero di materiale: 28669850CH

Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Colore	Acciaio inox
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Saturazione filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione filtri a carbone attivo programmabile	•
Pacchetto Silence	•
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A++
Motore ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energetico annuo in kWh/anno	24,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	3
Illuminazione	
LED	•
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	670 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente continua (motore DC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	200
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	300
Potenza aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	400
Potenza di aerazione livello booster (m ³ /h)	640
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515975671 / Numero di materiale: 10842840 /
Vecchio numero di materiale: 28669850CH

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 44,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 52,0

Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 63,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) 21,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 29,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 37,0

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Ricircolo

Potenza aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 110

Potenza aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 185

Potenza aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 315

Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591 460

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 45,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 53,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 63,0

Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 72,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 30,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 38,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13 57,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Vetro di sicurezza monostrato (ESG) •

Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 710-1030

Altezza complessiva cappa a ricircolo e con aspiratore esterno in mm 840-1160

Altezza complessiva min. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 710

Larghezza del corpo cappa in mm 898

Altezza complessiva max. cappa a sfato e con aspiratore esterno in mm 1030

Altezza del corpo cappa in mm 85

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 840

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1160

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm 450

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Cappa aspirante a parete

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002515975671 / Numero di materiale: 10842840 /
Vecchio numero di materiale: 28669850CH

Peso netto in kg	26,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Potenza massima assorbita in kW	0,08
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfato superiore	•
Allacciamento sfato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfato in mm	150
Camino telescopico	•
Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi	Nein
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R