

## DA 6708 D Aura Edition 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



- Design unico, ispirato agli elettrodom. da incasso Miele
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Potente: 620 m<sup>3</sup>/h nel livello di Booster
- Efficiente – Filtro a carboni attivi NoSmell
- Utile – Spia saturazione filtro a carboni attivi programmabile

Numero EAN: 4002516019145 / Numero di materiale: 10842880 /

Vecchio numero di materiale: 28670845CH

<b>Modello</b>	
Cappa aspirante a isola	•
Colore scocca	Nero ossidiana
<b>Modalità di funzionamento</b>	
Tipo di guida aria	Ricircolo
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Comandi elettronici	•
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Comandi touch	•
App Miele@mobile	•
Livelli di Booster	1
Spegnimento livello booster programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Spia saturazione filtro a carbone attivo	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	80,6
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	C
Consumo energetico annuo in kWh/anno	80,6
Classe di efficienza fluidodinamica	D
Classe di efficienza luminosa	A
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
<b>Pulizia semplice</b>	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
<b>Sistema di filtraggio</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inossidabile (dieci strati) adatti al lavaggio in lavastoviglie	2
<b>Illuminazione</b>	
LED	•
Numero x watt	4 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	720 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Funzione dimmer	•
<b>Aspiratore</b>	
Ventola ad aspirazione unilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
<b>Ricircolo</b>	
Potenza aria livello 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	250
Potenza aria livello 2 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	370
Potenza aria livello 3 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	470
Potenza di aerazione livello booster (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	620
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	54,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	63,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Cappa aspirante a isola

con comandi touch e LED a risparmio energetico per maggiore comodità d'uso.



Numero EAN: 4002516019145 / Numero di materiale: 10842880 /

Vecchio numero di materiale: 28670845CH

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	67,0
---	------

Potenza sonora livello booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	74,0
---	------

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	53,0
--	------

Pressione sonora livello booster (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	59,0
--	------

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
--------------------------	---

Vetro di sicurezza monostrato (ESG)	•
-------------------------------------	---

#### Dati tecnici

Larghezza del corpo cappa in mm	1000
---------------------------------	------

Altezza del corpo cappa in mm	112
-------------------------------	-----

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm	500
--	-----

Profondità del corpo cappa in mm	700
----------------------------------	-----

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm	1500
--	------

Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
---	-----

Distanza minima dai piani di cottura a gas (potenza complessiva max. 12,6 kW, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
--	-----

Peso netto in kg	33,0
------------------	------

Lunghezza del cavo elettrico in m	1,8
-----------------------------------	-----

Allacciamento fisso	•
---------------------	---

Potenza massima assorbita in kW	0,15
---------------------------------	------

Tensione in V	230
---------------	-----

Protezione in A	10
-----------------	----

Numero di fasi	1
----------------	---

Frequenza in Hz	50
-----------------	----

#### Istruzioni di montaggio

Sagoma di montaggio	•
---------------------	---

Combinazione con piano cottura predisposto WLAN Miele	consigliato
---	-------------

#### Accessori in dotazione

Filtro a carboni attivi	•
-------------------------	---

#### Accessori acquistabili

Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 21-R
--------------------------------------	----------