


KM 6539 FL

Piano cottura elettrico indipendente per l'incasso a filo per una cucina particolarmente elegante.



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- Design moderno – Larghezza 592 mm per l'incasso a filo
- Molto flessibile – 4 zone cottura incl. 2 zone ampliabili
- Insuperabilmente veloce – 1 zona cottura ExtraSpeed
- Comunicare con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity


Numero EAN: 4002516074717 / Numero di materiale: 10881880 /
Vecchio numero di materiale: 26653970CH

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100 / Ø 180
Potenza max. in W	600/1800
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura a una zona
Dimensioni in mm	Ø 160
Potenza max. in W	1500
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a destra
Tipo	ExtraSpeed
Dimensioni in mm	Ø 120 / Ø 210
Potenza max. in W	900/2200
4a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a destra
Tipo	Zona cottura a una zona
Dimensioni in mm	Ø 145
Potenza max. in W	1200
Comfort d'uso	
Miele@home	•
Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Ampliamento delle zone di cottura	•
Colore visualizzazione	Giallo
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Stop & Go	•
Funzione Recall	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Utilizzo del calore residuo	•
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•

KM 6539 FL

Piano cottura elettrico indipendente

per l'incasso a filo per una cucina particolarmente elegante.



Numero EAN: 4002516074717 / Numero di materiale: 10881880 /
Vecchio numero di materiale: 26653970CH

Blocco messa in funzione	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	46 x 592 x 492
Dimensioni in mm (larghezza)	592
Dimensioni in mm (altezza)	46
Dimensioni in mm (profondità)	492
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	40
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	570
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	470
Peso in kg	8
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	596
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	496
Potenza massima assorbita in kW	6,70
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,4
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50

Accessori in dotazione

Raschietto	•
Cavo di allacciamento	SI

