

## CM 7350 CoffeePassion

Macchina per caffè a posizionam. libero

con funzione OneTouch for Two e superficie riscaldata per un piacere perfetto.



- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè: Cappuccinatore
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Numero EAN: 4002516047629 / Numero di materiale: 10969260 /  
Vecchio numero di materiale: 29735022CH

<b>Struttura e design</b>	
Macchina per il caffè automatico a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Nero ossidiana
<b>Vantaggi in termini di gusto</b>	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Erogatore regolabile in altezza min. in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani A in g	500
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	500
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,2
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	16
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Memoria orologio in h	150
<b>Specialità bevande</b>	
Quantità erogate selezionabili in ml	25-250
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•

## CM 7350 CoffeePassion

Macchina per caffè a posizionam. libero

con funzione OneTouch for Two e superficie riscaldata per un piacere perfetto.



Numero EAN: 4002516047629 / Numero di materiale: 10969260 /  
Vecchio numero di materiale: 29735022CH

Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffè americano semplice	•
Long black semplice	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Caffettiera	•
Teiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica	B
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	0,4
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,9
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
<b>Pulizia semplice</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•

## CM 7350 CoffeePassion

Macchina per caffè a posizionam. libero

con funzione OneTouch for Two e superficie riscaldata per un piacere perfetto.



Numero EAN: 4002516047629 / Numero di materiale: 10969260 /  
Vecchio numero di materiale: 29735022CH

ComfortClean •

Condotto del latte estraibile •

Modulo infusione estraibile •

### Sicurezza

Blocco messa in funzione •

### Dati tecnici

Larghezza apparecchio in mm 311

Altezza apparecchio in mm 397

Profondità apparecchio in mm 445

Potenza massima assorbita in kW 1,45

Tensione in V 220-240

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,2

### Accessori in dotazione

Contenitore per il latte in vetro •

Pastiglie per la decalcificazione •

Pastiglie detergenti •

### Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,