

CM 7550 CoffeePassion

Macchina per caffè a posizionam. libero

con funzione OneTouch for Two e AutoDescale per un uso semplicissimo.



Numero EAN: 4002516047636 / Numero di materiale: 10969270 /
Vecchio numero di materiale: 29755012CH

Capacità recupero capsule in pezzi	16
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Memoria orologio in h	150
Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	25-250
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffè americano semplice	•
Long black semplice	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Caffettiera	•
Teiera	•

CM 7550 CoffeePassion

Macchina per caffè a posizionam. libero

con funzione OneTouch for Two e AutoDescale per un uso semplicissimo.



Numero EAN: 4002516047636 / Numero di materiale: 10969270 /

Vecchio numero di materiale: 29755012CH

Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	B
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	0,5
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	1,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Pulizia semplice	
AutoDescale	•
Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Sicurezza	
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Erogatore regolabile in altezza in cm	16,0
Erogatore regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza apparecchio in mm	311
Altezza apparecchio in mm	397
Profondità apparecchio in mm	445
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,2
Accessori in dotazione	
Contenitore per il latte in vetro	•
Cartuccia anticalcare	•
Pastiglie detergenti	•