

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero

con CoffeeSelect e AutoDescale per maggiore flessibilità



- La perfezione nel piacere – CoffeeSelect
- Decalcificazione completamente automatica – AutoDescale
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Numero EAN: 4002516047650 / Numero di materiale: 10969310 /
Vecchio numero di materiale: 29775022CH

Struttura e design	
Macchina per il caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Nero ossidiana
Vantaggi in termini di gusto	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè conico che preserva l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Altre miscele di caffè in polvere disponibili	•
Quantità di macinatura programmabile	•
Quantità d'acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Erogatore regolabile in altezza min. in cm	8,0
Erogatore regolabile in altezza max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero di miscele di caffè in grani	3
Numero contenitori caffè in grani	3
Capacità contenitore caffè in grani A in g	150
Capacità contenitore caffè in grani B in g	210
Capacità contenitore caffè in grani C in g	180
Capacità totale contenitore caffè in grani in g	540
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,2
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	16
Capacità vaschetta raccogliacqua in l	0,8
Contenitori di alimentazione facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•
Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Memoria orologio in h	150
Specialità bevande	
Quantità erogate selezionabili in ml	25-250

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero

con CoffeeSelect e AutoDescalce per maggiore flessibilità



Numero EAN: 4002516047650 / Numero di materiale: 10969310 /

Vecchio numero di materiale: 29775022CH

Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Café au lait semplice	•
Café au lait doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Caffè americano semplice	•
Long black semplice	•
Acqua calda semplice	•
Acqua bollente semplice	•
Tè nero semplice	•
Infuso alle erbe semplice	•
Infuso alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Caffettiera	•
Teiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	B
Possibilità di attivare la modalità ECO a risparmio energetico	•
Potenza assorbita in modo standby in W	0,4
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,9
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	20
Pulizia semplice	
AutoDescalce	•

CM 7750 CoffeeSelect

Macchina per caffè a posizionam. libero
con CoffeeSelect e AutoDescalce per maggiore flessibilità



Numero EAN: 4002516047650 / Numero di materiale: 10969310 /
Vecchio numero di materiale: 29775022CH

Risciacquo automatico del condotto del latte dal serbatoio dell'acqua	•
Pratici programmi di pulizia	•
Funzione di risciacquo automatica	•
ComfortClean	•
Condotto del latte estraibile	•
Modulo infusione estraibile	•
Sicurezza	
Blocco messa in funzione	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	311
Altezza apparecchio in mm	420
Profondità apparecchio in mm	445
Potenza massima assorbita in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,2
Accessori in dotazione	
Contenitore per il latte in vetro	•
Cartuccia anticalcare	•
Pastiglie detergenti	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,