

WCR 800-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

TwinDos, PowerWash e Miele@home per la cura ottimale della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiate energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- M Touch: selezione semplice mediante pressione o trascinamento
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti

Numero EAN: 4002516083818 / Numero di materiale: 11005920 /
Vecchio numero di materiale: 11CR8606CH

Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 Chrome Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Cromato
Tipo di pannello	diritto
Tipo di comandi	Comando Touch
Display	MTouch
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Visualizzazione dell'ora	•
Indicazione svolgimento programma	•
Guida al lavaggio	•
Testi informativi	•
Programmi preferiti	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	49

WCR 800-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

TwinDos, PowerWash e Miele@home per la cura ottimale della biancheria.



Numero EAN: 4002516083818 / Numero di materiale: 11005920 /
Vecchio numero di materiale: 11CR8606CH

Consumo idrico ponderato per ciclo in l	48
Classe di efficienza della centrifuga	A
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	199
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,70
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (lavaggio a mano)	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Calzature sportive	•
Trapunte e Piumoni	•
Cuscini	•
Piumini	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Pulizia dell'apparecchio	•
Cotone freccia	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo	•
Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•

WCR 800-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

TwinDos, PowerWash e Miele@home per la cura ottimale della biancheria.



Numero EAN: 4002516083818 / Numero di materiale: 11005920 /

Vecchio numero di materiale: 11CR8606CH

Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	636
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	96
Potenza massima assorbita in kW	4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR 800-60 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

TwinDos, PowerWash e Miele@home per la cura ottimale della biancheria.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm